

Cosses
LIS 2,5M3,5 V**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Cosses à fourches isolées en PVC ou PC/PA**

- Versions courantes sur le marché
- Non soudé
- avec guide d'introduction conique

Informations générales de commande

Type	LIS 2,5M3,5 V
Référence	9200360000
Version	Cosses, Cosse isolée, 1.5 mm ² - 2.5 mm ² , bleu
GTIN (EAN)	4032248410187
Cdt.	100 pièce(s)

Cosses LIS 2,5M3,5 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	22,2 mm	Largeur (pouces)	0,874 inch
Profondeur	6,1 mm	Profondeur (pouces)	0,24 inch
Poids net	0,78 g		

Raccordements

Couleur d'identification	bleu	Densité de raccordements (S1)	0,8 mm
Diamètre de la collerette plastique (D)	4,5 mm	Diamètre extérieur	6,4 mm
Diamètre intérieur (d1)	3,7 mm	Dimension	M 3,5
Dimension (tige)	M 3,5	Isolation	présente
Longueur de la collerette plastique (b)	11,3 mm	Matériau/plastique	PVC
Section de raccordement du conducteur, max.	2,5 mm ²	Section de raccordement du conducteur, min.	1,5 mm ²

Classifications

ETIM 3.0	EC001052	ETIM 4.0	EC001052
ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC001059
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-40-02-04
eClass 6.2	27-40-02-04	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9.0	27-40-02-92
eClass 9.1	27-40-02-12		

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Données techniques	EPLAN

Cosses LIS 2,5M3,5 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dessins

