

## Cosses LID 2,5M5 R

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



### Cosses rondes isolées en PVC avec clip en cuivre

- versions courantes sur le marché
- non soudé
- avec guide d'introduction conique

### Informations générales de commande

Type	LID 2,5M5 R
Référence	<a href="#">9200680000</a>
Version	Cosses,Cosse isolée, 1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> ,bleu
GTIN (EAN)	4032248410521
Cdt.	100 pièce(s)

## Fiche de données

### Cosses LID 2,5M5 R

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

Largeur	20,8 mm	Largeur (pouces)	0,819 inch
Profondeur	6,3 mm	Profondeur (pouces)	0,248 inch
Poids net	0,9 g		

### Raccordements

Couleur d'identification	bleu	Diamètre de la collerette plastique (D)	5 mm
Diamètre extérieur	5 mm	Dimension	ø 5 mm
Dimension (connecteur rond)	ø 5 mm	Isolation	présente
Longueur de la collerette plastique (b)	10 mm	Matériau/plastique	PVC
Section de raccordement du conducteur, max.	2,5 mm <sup>2</sup>	Section de raccordement du conducteur, min.	1,5 mm <sup>2</sup>

### Classifications

ETIM 3.0	EC001052	ETIM 4.0	EC001052
ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC001059
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-40-02-04
eClass 6.2	27-40-02-04	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9.0	27-40-02-12
eClass 9.1	27-40-02-12		

### Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

### Téléchargements

Brochure/Catalogue	<a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a>
--------------------	--------------------------------------

**Fiche de données****Cosses  
LID 2,5M5 R**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dessins**