

**Cosses
LID 1,5F4 RF**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

**Cosses rondes entièrement isolées en PVC avec
clip cuivre**

- versions courantes sur le marché
- non soudé
- avec guide d'introduction conique

Informations générales de commande

Type	LID 1,5F4 RF
Référence	9200700000
Version	Cosses,Cosse isolée,0,5 mm ² - 1,5 mm ² ,Rouge
GTIN (EAN)	4032248410545
Cdt.	100 pièce(s)

Fiche de données

Cosses LID 1,5F4 RF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	23 mm	Largeur (pouces)	0,906 inch
Profondeur	7,6 mm	Profondeur (pouces)	0,299 inch
Poids net	1,25 g		

Raccordements

Couleur d'identification	rouge	Diamètre de la collerette plastique (D)	4 mm
Diamètre extérieur	4 mm	Dimension	ø 4 mm
Dimension (connecteur rond)	ø 4 mm	Isolation	Entièrement isolé
Longueur de la collerette plastique (b)	10,5 mm	Matériau/plastique	PVC
Section de raccordement du conducteur, max.	1,5 mm ²	Section de raccordement du conducteur, min.	0,5 mm ²

Classifications

ETIM 3.0	EC000149	ETIM 4.0	EC000524
ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC001059
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-03-01
eClass 6.2	27-40-02-04	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9.0	27-40-02-12
eClass 9.1	27-40-02-12		

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
--------------------	--------------------------------------

Fiche de données

Cosses
LID 1,5F4 RF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins

