

**Cosses  
LID 6,0F5 RF**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Cosses rondes entièrement isolées en PVC avec  
clip cuivre**

- versions courantes sur le marché
- non soudé
- avec guide d'introduction conique

**Informations générales de commande**

Type	LID 6,0F5 RF
Référence	<a href="#">9200720000</a>
Version	Cosses,Cosse isolée,4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> ,jaune
GTIN (EAN)	4032248410569
Cdt.	100 pièce(s)

## Fiche de données

### Cosses LID 6,0F5 RF

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

Largeur	24 mm	Largeur (pouces)	0,945 inch
Profondeur	9,6 mm	Profondeur (pouces)	0,378 inch
Poids net	2,07 g		

### Raccordements

Couleur d'identification	jaune	Diamètre de la collerette plastique (D)	5 mm
Diamètre extérieur	5 mm	Dimension	ø 5 mm
Dimension (connecteur rond)	ø 5 mm	Isolation	Entièrement isolé
Longueur de la collerette plastique (b)	13,8 mm	Matériau/plastique	PVC
Section de raccordement du conducteur, max.	6 mm <sup>2</sup>	Section de raccordement du conducteur, min.	4 mm <sup>2</sup>

### Classifications

ETIM 3.0	EC000149	ETIM 4.0	EC000524
ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC001059
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-03-01
eClass 6.2	27-40-02-04	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9.0	27-40-02-12
eClass 9.1	27-40-02-12		

### Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

### Téléchargements

Brochure/Catalogue	<a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a>
--------------------	--------------------------------------

**Fiche de données**

**Cosses**  
**LID 6,0F5 RF**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dessins**

