

**Accessoires**  
**TS 35X15/5X18 2M/ST/SZ**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)


**Illustration du produit**

Figure similaire

**Informations générales de commande**

|            |                                                                                             |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type       | TS 35X15/5X18 2M/ST/SZ                                                                      |
| Référence  | <a href="#">1879100000</a>                                                                  |
| Version    | Rail profilé, TS 35, TS 35 x 15, avec perçage longitudinal, Acier, Sendzimir zingué, chromé |
| GTIN (EAN) | 4032248473793                                                                               |
| Cdt.       | 2 m                                                                                         |

**Accessoires**  
**TS 35X15/5X18 2M/ST/SZ**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

|            |       |                     |            |
|------------|-------|---------------------|------------|
| Largeur    | 35 mm | Largeur (pouces)    | 1,378 inch |
| Hauteur    | 35 mm | Hauteur (pouces)    | 1,378 inch |
| Profondeur | 15 mm | Profondeur (pouces) | 0,591 inch |
| Poids net  | 620 g |                     |            |

**Rail profilé**

|                  |        |                   |       |
|------------------|--------|-------------------|-------|
| Largeur de fente | 5,2 mm | Longueur de fente | 18 mm |
| Écart de fente   | 7 mm   |                   |       |

**Classifications**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001285    | ETIM 4.0   | EC001285    |
| ETIM 5.0   | EC001285    | ETIM 6.0   | EC001285    |
| eClass 6.2 | 27-14-11-43 | eClass 7.1 | 27-14-11-43 |
| eClass 8.1 | 27-14-11-43 | eClass 9.0 | 27-40-06-02 |
| eClass 9.1 | 27-40-06-02 |            |             |

**Agréments**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Téléchargements**

|                    |                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------|
| Données techniques | <a href="#">EPLAN</a> , <a href="#">WSCAD</a> |
|--------------------|-----------------------------------------------|