

**Repérage d'équipements et appareillages
PAGETAB 19/11**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com




Figure similaire

Le PageTab est constitué d'étiquettes en textile tissé, sous forme d'une feuille. A l'exception du modèle 8 x 20, toutes ces étiquettes sont pourvues d'un bord noir.

Informations générales de commande

| | |
|------------|---|
| Type | PAGETAB 19/11 |
| Référence | 1686170000 |
| Version | Repérage d'équipements et appareillages, Repérage d'équipements et appareillages, 11 x 19 mm, jaune |
| GTIN (EAN) | 4008190492564 |
| Cdt. | 25 pièce(s) |

**Repérage d'équipements et appareillages
PAGETAB 19/11**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques
Dimensions et poids

| | | | |
|------------|---------|---------------------|------------|
| Largeur | 19 mm | Largeur (pouces) | 0,748 inch |
| Hauteur | 11 mm | Hauteur (pouces) | 0,433 inch |
| Profondeur | 0,08 mm | Profondeur (pouces) | 0,003 inch |
| Poids net | 11,96 g | | |

Caractéristiques générales

| | | | |
|---|--------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| Adhésif | Acrycopolymère permanent | Couleur | jaune |
| Couleur du matériau selon code couleurs | 4 | Impression | Neutre |
| Largeur | 19 mm | Matériau | Tissu, avec couche acrylique |
| Nombre de repérages par unité d'emballage | 5 000 | Nombre par feuille | 200 |
| Version | autoadhésif | plage de température d'utilisation | -29...93 °C |

Classifications

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC001288 | ETIM 4.0 | EC001288 |
| ETIM 5.0 | EC001288 | ETIM 6.0 | EC001288 |
| UNSPSC | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 6.2 | 27-14-91-29 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-06-29 |
| eClass 9.1 | 27-40-06-29 | | |

Agréments

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Téléchargements

| | |
|--------------------|--|
| Données techniques | EPLAN, WSCAD |
| Logiciel | M-Print PRO configuration file |

Fiche de données

**Repérage d'équipements et appareillages
PAGETAB 19/11**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins

