

**Accessoires
NSCH 1M**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Illustration du produit**Câblage des installations**

Pour le montage des installations, nous offrons un système complet organisé autour du rail en cuivre 10×3 et comprenant des composants parfaitement coordonnés : depuis les blocs de jonction d'installation, les blocs de jonction de conducteurs et les blocs de jonction de distribution jusqu'au choix complet d'accessoires tels que les barrettes de liaison et les supports de barres collectrices.

Informations générales de commande

Type	NSCH 1M
Référence	0280200000
Version	Accessoires, Barrette de liaison, Cuivre
GTIN (EAN)	4008190012953
Cdt.	1 m

Accessoires NSCH 1M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	15 mm	Largeur (pouces)	0,591 inch
Hauteur	1 000 mm	Hauteur (pouces)	39,37 inch
Profondeur	2 mm	Profondeur (pouces)	0,079 inch
Poids net	226,28 g		

Caractéristiques nominales selon IECEx/ATEX

Certificat N° (IECEX)	IECEXULD13.0005U	Section max. du conducteur (IECEX)	2.5 mm²
-----------------------	------------------	------------------------------------	---------

Autres caractéristiques techniques

Instruction de montage	Montage direct
------------------------	----------------

Caractéristiques des matériaux

Matériau	Cuivre	Surface	non traité
Couleur	argent		

Caractéristiques nominales

Courant nominal	24 A
-----------------	------

Dimensions

Décalage TS 35	39 mm
----------------	-------

Raccordement (raccordement nominal)

Type de raccordement	Raccordement vissé
----------------------	--------------------

Classifications

ETIM 3.0	EC000485	ETIM 4.0	EC000485
ETIM 5.0	EC000485	ETIM 6.0	EC002848
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-06-04
eClass 6.2	27-14-11-39	eClass 7.1	27-14-92-14
eClass 8.1	27-14-11-39	eClass 9.0	27-14-11-92
eClass 9.1	27-14-11-92		

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
------	----------

Accessoires NSCH 1M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité	Attestation of Conformity Attestation of Conformity ATEX Certificate IECEx Certificate
Brochure/Catalogue	CAT 1 TERM 16/17 EN
Documentation utilisateur	Installation Instruction
Données techniques	EPLAN, WSCAD
Données techniques	STEP