

**Accessoires
SCT 4 ,6/127 C**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Weidmüller Steel Series offre un large assortiment de colliers de câble en acier, résistants aux contraintes extrêmes comme les hautes températures et les attaques chimiques.

- Acier spécial AISI 304,
- Installation facile et sûre grâce à la tête de blocage brevetée
- Arêtes arrondies brevetées pour prévenir les blessures
- Conçus pour l'extérieur
- Résistants au rayonnement et à la corrosion
- Anti-magnétiques
- Pas de denture d'où absence d'abrasion de l'isolant

Informations générales de commande

Type	SCT 4 ,6/127 C
Référence	1699800000
Version	Accessoires, Colliers de serrage, x 4.6445 N
GTIN (EAN)	4008190892241
Cdt.	100 pièce(s)

Fiche de données

Accessoires SCT 4,6/127 C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	4,6 mm	Largeur (pouces)	0,181 inch
Hauteur	127 mm	Hauteur (pouces)	5 inch
Profondeur	0,25 mm	Profondeur (pouces)	0,01 inch
Poids net	1,6 g		

Matériel d'installation

Diamètre de câble, max.	25 mm	Matériau	Acier inox 1.4301
Plage de température d'utilisation, max.	538 °C	Plage de température d'utilisation, min.	-80 °C
Tenue à la traction	445 N		

Classifications

ETIM 3.0	EC000046	ETIM 4.0	EC000761
ETIM 5.0	EC000761	ETIM 6.0	EC000046
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-07-02
eClass 6.2	27-14-07-02	eClass 7.1	27-14-11-37
eClass 8.1	27-14-11-37	eClass 9.0	27-14-07-02
eClass 9.1	27-14-07-02		

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Données techniques	EPLAN, WSCAD
--------------------	------------------------------

Fiche de données

**Accessoires
SCT 4,6/127 C**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins

Dessin

