

**SZS (rondelle crantée)  
SZS M16**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



La gamme de presse-étoupe est complétée par de nombreux accessoires.

Les rondelles dentées en acier inox offrent une protection contre le desserrage de presse-étoupes montés.

**Informations générales de commande**

Type	SZS M16
Référence	<a href="#">1736300000</a>
Version	SZS (rondelle crantée), Rondelle frein crantée, M 16, Acier inoxydable 1.4404 (316L)
GTIN (EAN)	4008190963507
Cdt.	50 pièce(s)

## Fiche de données

### SZS (rondelle crantée) SZS M16

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

Poids net 2,6 g

### Caractéristiques générales

Epaisseur	1,5 mm	Diamètre extérieur	25,5 mm
Diamètre interne D2	17,3 mm	Epaisseur	1,5 mm
Filetage (extérieur)	M 16	Matériau	Acier inoxydable 1.4404 (316L)
Pas de vis	1,5 mm	Presse-étoupes	Métrique

### Classifications

ETIM 3.0	EC000098	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	23-09-03-01
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.0	27-14-44-32
eClass 9.1	27-14-44-90		

### Agréments

ROHS Conforme

### Téléchargements

Brochure/Catalogue	<a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a>
Données techniques	<a href="#">EPLAN, WSCAD</a>
Données techniques	<a href="#">STEP</a>

**Fiche de données**

**SZS (rondelle crantée)**  
**SZS M16**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dessins**

