

**EA (bague de mise à la terre)
EA-RING MS/M 40**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



La gamme de presse-étoupe est complétée par de nombreux accessoires.

Les bagues de mise à la terre sont employées en particulier lorsque le blindage d'un câble est placé sur le presse-étoupe et ce dernier doit être au même potentiel que les autres presse-étoupes d'un boîtier.

Informations générales de commande

Type	EA-RING MS/M 40
Référence	1736520000
Version	EA (bague de mise à la terre), Bague de mise à la terre, M 40, Laiton, nickelé
GTIN (EAN)	4008190963637
Cdt.	10 pièce(s)

Fiche de données

EA (bague de mise à la terre) EA-RING MS/M 40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Longueur	86,5 mm	Longueur (pouces)	3,406 inch
Poids net	21,2 g		

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Caractéristiques générales

Epaisseur	1,5 mm	Diamètre extérieur	54 mm
Diamètre interne D2	13,5 mm	Epaisseur	1,5 mm
Filetage (extérieur)	M 40	Matériau	Laiton, nickelé
Mesure extérieure de largeur C	30 mm	Mesure intérieure d'écart B	44,5 mm
Presse-étoupes	Métrique		

Numéros de certificat du presse-étoupe

Identification	Ex e II, II 2 GD, EEx d II
----------------	----------------------------

Classifications

ETIM 3.0	EC000490	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC002317
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-14-91-09
eClass 7.1	27-14-91-09	eClass 8.1	27-14-91-09
eClass 9.0	27-14-44-32	eClass 9.1	27-14-44-90

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Données techniques	EPLAN.WSCAD

Fiche de données**EA (bague de mise à la terre)
EA-RING MS/M 40**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins