

Description du produit :

DIN-rail mount PCB carrier, size 2 – carrier base, size 2 1 m long

Note:

In order to determine the length of a complete mounting carrier:

Length of PCB: L1

Length of track section: $L2 = L1 - 15,8 \text{ mm}/0.622 \text{ in}$

Length of mounting carrier: $L3 = L1 + 1.7 \text{ mm}/0.067 \text{ in}$

Length of covering section: $L4 = L1$

with lateral cover, size 2, 8.75 mm/0.344 in thick

Distance between PCB and upper groove of track section is 5 mm/0.197 in

PCB tolerances: thickness 1.5 mm \pm 0.2 mm, length/width \pm 0.2 mm -0.1/+0.3 for milling contours

Données

Données géométriques

| | |
|------------|----------------------|
| Largeur | 1000 mm / 39.37 inch |
| Profondeur | 100 mm / 3.937 inch |

Données mécaniques

| | |
|-----------------|---------|
| Type de montage | Rail 35 |
|-----------------|---------|

Données du matériau




| | |
|---------|---------|
| Couleur | gris |
| Poids | 282.2 g |

Dates commerciales

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Country of origin | DE |
| GTIN | 4017332639477 |
| Customs Tariff No. | 85472000900 |
| Product Group | 6 (Interface Electronics) |

Produits correspondants

Marking accessories

| | | |
|---|--|--|
|  | N° art.: 709-177 Bandes de marquage; sur rouleau; Largeur 7,5 mm; non extensible; vierge; encliquetable | www.wago.com/709-177 |
|  | N° art.: 709-178 Bandes de marquage; sur rouleau; Largeur 7,5 mm; non extensible; vierge; encliquetable | www.wago.com/709-178 |
|  | N° art.: 709-196 Bandes de marquage; vierge; Largeur 7,5 mm; longueur 1 m; repérage centré - repérage des groupes; transparent | www.wago.com/709-196 |

General accessories

| | | |
|--|---|--|
|  | N° art.: 210-533 Vis cruciforme 2,9 x 13 | www.wago.com/210-533 |
|  | N° art.: 288-621 Extrémité latérale; Taille 2; petit; épaisseur 8,75 mm | www.wago.com/288-621 |
|  | N° art.: 288-622 Pied pour rail TS 35 | www.wago.com/288-622 |
|  | N° art.: 288-626 Extrémité latérale; Taille 2; grand; épaisseur 8,75 mm | www.wago.com/288-626 |
|  | N° art.: 288-627 Profil de recouvrement; Taille 2; longueur 1 m | www.wago.com/288-627 |

Téléchargements

Documentation

Additional Information

Disposal; Electrical and electronic equipment, Packaging

V 1.0.0
Oct 15, 2018PDF
269,1 kB

Téléchargement



smartDATA

CAD data

3D Download 288-620

URL

Téléchargement

Sous réserve de modifications.