



Données

Données électriques

Ratings per IEC/EN 60664-1

Tension de référence (II / 2)	100 V
Tension assignée de tenue aux chocs (II / 2)	1.5 kV
Courant	6 A

Légende Données de référence

(II / 2) Δ Overvoltage category II / Pollution degree 2

Données de raccordement

Technique de connexion	PUSH WIRE®
Type d'actionnement	Push-in
Matière plastique conducteur raccordable	Cuivre
Diamètre de conducteur	0.6 ... 0.8 mm / ... AWG
Longueur de dénudage	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 inch
Nombre total des points de serrage	4
Nombre total des potentiels	1
Nombre de types de connexion	1
nombre des niveaux	1
Type de câblage	Câblage latéral

Données géométriques

Largeur	10 mm / 0.394 inch
Hauteur	6,8 mm / 0.268 inch
Profondeur	10 mm / 0.394 inch

Données du matériau

Couleur	jaune
Charge calorifique	0.012 MJ
Poids	0.76 g

Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	60 °C
---------------------------------------	-------

Dates commerciales

Country of origin	DE
GTIN	4044918440813
Customs Tariff No.	85369010000

Autorisations / certificats

Approbations spécifiques au pays

Logo	Approbation	Nom du certificat
	CCA DEKRA Certification B.V.	NTR NL 7486
	CSA	70048857



DEKRA Certification B.V.

CSA
DEKRA Certification B.V.

70048857

KEMA/KEUR
DEKRA Certification B.V.

2193300.01

Approbations de navire

Logo	Approbation	Nom du certificat
	ABS American Bureau of Shipping	15-HG1419918-PDA
	LR Lloyds Register	04/20013 (E4)

Approbations UL

Logo	Approbation	Nom du certificat
	UR Underwriters Laboratories Inc.	E45172

Produits correspondants

General accessories

	N° art.: 243-112 Adaptateur de fixation; avec 4 compartiments; Série 243	www.wago.com/243-112
	N° art.: 243-113 Adaptateur de fixation; avec 6 compartiments; Série 243	www.wago.com/243-113
	N° art.: 249-130 Seringue de remplissage; Contenu : 20 ml de pâte de contact Alu-Plus	www.wago.com/249-130

Marking accessories

	N° art.: 210-332/575-103 Bandes de marquage; en feuilles DIN A4; avec impression; 1-12 (160x); Largeur interlignes 3 mm; longueur de bande 182 mm; Impression horizontale; autocollant	www.wago.com/210-332/575-103
--	---	--



Téléchargements

Documentation

Bid Text

243-504	Oct 10, 2017	DOC 25,6 kB	Téléchargement
---------	--------------	----------------	----------------

smartDATA

CAD data

3D Download 243-504	URL	Téléchargement
---------------------	-----	----------------

Sous réserve de modifications.