

**Accessoires
BS 35/WSH 2**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Illustration du produit**Blindage et mise à la terre**

Notre conducteur de protection et nos bornes de blindage intègrent différentes technologies de connexion et vous permettent de protéger efficacement les personnes et les équipements des interférences telles que les champs magnétiques et électriques. Un vaste choix d'accessoires complète notre gamme.

Informations générales de commande

Type	BS 35/WSH 2
Référence	1760720000
Version	Accessoires, Jeu de fixation, Acier
GTIN (EAN)	4008190068714
Cdt.	10 pièce(s)

Accessoires BS 35/WSH 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	13 mm	Largeur (pouces)	0,512 inch
Hauteur	52 mm	Hauteur (pouces)	2,047 inch
Profondeur	37 mm	Profondeur (pouces)	1,457 inch
Poids net	30,9 g	Diamètre	3 mm

Températures

Température de stockage, max.	40 °C	Température de stockage, min.	10 °C
Température de stockage	10 °C...40 °C		

Autres caractéristiques techniques

Blocage	vissable	Instruction de montage	Montage direct
Type de fixation	Vissé	Version à I#92épreuve de I#92explosion	Non

Caractéristiques des matériaux

Matériau	Acier	Couleur	gris
----------	-------	---------	------

Caractéristiques du système

Version	Pied de montage	Rail	TS 35
---------	-----------------	------	-------

Dimensions

Diamètre	3 mm	Décalage TS 35	26 mm
----------	------	----------------	-------

Classifications

ETIM 3.0	EC001741	ETIM 4.0	EC000071
ETIM 5.0	EC000071	ETIM 6.0	EC002848
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-14-92-14
eClass 7.1	27-18-92-34	eClass 8.1	27-18-92-34
eClass 9.0	27-14-11-92	eClass 9.1	27-14-11-92

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT 1 TERM 16/17 EN
Données techniques	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Données techniques	STEP