

**LaserMark
ET S7-300-TU-A4-2****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Figure similaire

Les étiquettes non-adhésives ET S7 DIN-A4 servent au repérage des modules S300, S400 and S7 de Siemens. Le logiciel M-Print® Pro de Weidmüller permet une impression laser personnalisée.

- Fond jaune ou turquoise avec impression en noir (boîtes)
- Les étiquettes se détachent aisément (non adhésives)

Informations générales de commande

Type	ET S7-300-TU-A4-2
Référence	1865460000
Version	LaserMark, Repérage d'équipements et appareillages, 208 x 17.3 mm, Siemens, turquoise
GTIN (EAN)	4032248434138
Cdt.	10 pièce(s)
imprimante compatible	2430920000 2448870000

**LaserMark
ET S7-300-TU-A4-2****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Largeur	17,3 mm	Largeur (pouces)	0,681 inch
Hauteur	208 mm	Hauteur (pouces)	8,189 inch
Profondeur	0,1 mm	Profondeur (pouces)	0,004 inch
Poids net	31,1 g		

Caractéristiques générales

Agrément selon UL 969	Non	Application / fabricant	Siemens
Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB	Couleur	turquoise
Halogène	Oui	Largeur	17,3 mm
Matériau	Film vinyle	Nombre de repérages par unité d'emballage	220
Nombre par feuille	22	Procédé d'impression	Impression laser
plage de température d'utilisation	-40...80 °C		

Classifications

ETIM 3.0	EC001288	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-29
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Données techniques	EPLAN, WSCAD
Logiciel	M-Print PRO configuration file

Fiche de données**LaserMark
ET S7-300-TU-A4-2****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com**Dessins**