

**ClipCard
CC 15/17 MC NE SI****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Figure similaire

La solution de repérage d'équipements ClipCard, au format MultiCard, utilisée pour le repérage des installations électriques et de distribution, constitue une alternative intéressante à la gravure. Grâce au format MultiCard éprouvé, le repérage par PrintJet PRO, traceur MCP Plus, MCP Basic ou MC-Mobilo devient possible.

- L'utilisation de PrintJet en remplacement d'une gravure donne une impression très résistante
- Fixation universelle
- Support (à vis ou collier de serrage)
- Support de plaquette (autoadhésif ou à visser)
- Ou plaquettes autoadhésives

Pour impression personnalisée : Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

Informations générales de commande

Type	CC 15/17 MC NE SI
Référence	1876610000
Version	ClipCard, Repérage d'équipements et appareillages, 15 x 17 mm, Support CC-H 15/17, argent
GTIN (EAN)	4032248467129
Cdt.	80 pièce(s)
imprimante compatible	1324380000
Produit de remplacement	1079530000

ClipCard CC 15/17 MC NE SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	17 mm	Largeur (pouces)	0,669 inch
Hauteur	15 mm	Hauteur (pouces)	0,591 inch
Profondeur	1 mm	Profondeur (pouces)	0,039 inch
Poids net	1,26 g		

Caractéristiques générales

Application / fabricant	Support CC-H 15/17	Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2
Couleur	argent	Halogène	Non
Industries recommandées	Machines	Largeur	17 mm
Matériau	Polyamide 66	plage de température d'utilisation	-40...100 °C

Classifications

ETIM 3.0	EC001288	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-29
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Données techniques	EPLAN, WSCAD
Données techniques	STEP
Logiciel	M-Print PRO configuration file

Fiche de données**ClipCard
CC 15/17 MC NE SI****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com**Dessins**