



# Fiche technique | Numéro d'article: 756-5507/030-020

Câble de capteur/actionneur; équipé des deux côtés; 3 pôles; Connecteur femelle M8 droit; Connecteur mâle M12 droit; 2 m



[www.wago.com/756-5507/030-020](http://www.wago.com/756-5507/030-020)



Pin 1 ... 4: 0,34 mm<sup>2</sup>

1	braun (+)	1
2	weiß (Ö)	2
3	blau (-)	3
4	schwarz (S)	4

## Description du produit :

### Brève description :

- PUR sans halogène
- Approprié pour chaîne porte-câbles
- Bonne résistance aux microbes, à l'hydrolyse, aux huiles, à l'ozone et aux UV. Bonne résistance chimique.



## Données

### Données techniques

Version de raccordement	M8 socket - M12 plug
Nombre de pôles	3
Leitungsanschlussrichtung zur Steckrichtung	0°
Leitungsanschlussrichtung zur Steckrichtung (2)	0°
Steckgesichtkodierung Leitung/Adapter 2 1	A coded
Longueur du conducteur	2 m
Tension de service	AC/DC 60 V
Operating current	4 A
Surtension transitoire de référence	1,5 kV

### Données mécaniques

Cycles de courbure	2
Schleppkettentauglichkeit	yes
Couleur du câble gainé	noir
Diamètre du câble gainé	3,9 ... 4,3 mm
Sheath material	Polyurethane (OPUR), halogen-free per DIN VDE 0472 Part 815, flame resistant per IEC 332-2, self-extinguishing
sans halogène	Yes
Matériel de l'enveloppe	Polyurethan (PUR)
Matériau du contact	CuSn
Surface du contact	CuNi/Au
Couple de serrage	0,6 ... 1 Nm
Poids	59.1 g

### Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement) déplacée	-25 ... +90 °C
Température ambiante (fonctionnement) au repos	-50 ... +90 °C
Indice de protection	IP67
Degré de pollution 5	3 selon VDE 0110

### Dates commerciales

Country of origin	DE
GTIN	4044918975728
Customs Tariff No.	85444290900

## Téléchargements

### Documentation



## System Description

IP67 Cables and Pluggable Connectors

Jun 19, 2013

Téléchargement

130,8 kB

---

Sous réserve de modifications.

---

WAGO Contact SAS  
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets  
Tremblay-en-France  
BP 55065  
95947 Roissy CDG Cedex  
Téléphone : 01 48 17 25 90 | Fax : 01 48 63 25 20  
E-mail : [info-fr@wago.com](mailto:info-fr@wago.com) | Web : [www.wago.fr](http://www.wago.fr)

Avez-vous des questions sur nos produits ?  
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.