

**ClipCard
CC 30/60 MC NE SI****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



La solution de repérage d'équipements ClipCard, au format MultiCard, utilisée pour le repérage des installations électriques et de distribution, constitue une alternative intéressante à la gravure. Grâce au format MultiCard éprouvé, le repérage par PrintJet PRO, traceur MCP Plus, MCP Basic ou MC-Mobilo devient possible.

- L'utilisation de PrintJet en remplacement d'une gravure donne une impression très résistante
- Fixation universelle
- Support (à vis ou collier de serrage)
- Support de plaquette (autoadhésif ou à visser)
- Ou plaquettes autoadhésives

Pour impression personnalisée : Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

Informations générales de commande

Type	CC 30/60 MC NE SI
Référence	1934400000
Version	ClipCard, Repérage d'équipements et appareillages, 30 x 60 mm, Support CC-H 30/60, argent
GTIN (EAN)	4032248590940
Cdt.	30 pièce(s)
imprimante compatible	1324380000
Produit de remplacement	1072670000

ClipCard CC 30/60 MC NE SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	60 mm	Largeur (pouces)	2,362 inch
Hauteur	30 mm	Hauteur (pouces)	1,181 inch
Profondeur	1,2 mm	Profondeur (pouces)	0,047 inch
Poids net	4,7 g		

Caractéristiques générales

Application / fabricant	Support CC-H 30/60	Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2
Couleur	argent	Halogène	Non
Industries recommandées	Machines	Largeur	60 mm
Matériau	Polyamide 66	plage de température d'utilisation	-40...100 °C

Classifications

ETIM 3.0	EC001288	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-29
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Données techniques	EPLAN, WSCAD
Données techniques	STEP
Logiciel	M-Print PRO configuration file

Fiche de données**ClipCard
CC 30/60 MC NE SI****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com**Dessins**