


Accessoires
CB 500/12.5 BLACK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Colliers de serrage CB pour la fixation de câbles et de repères.

- Ils sont particulièrement adaptés à la fixation des repères de câble CLI M, SFX, WKM et WKS.
- Conforme CEI 62275: 2006
- Polyamide résistant à la rupture PA 6.6 avec classe d'inflammabilité V2 à UL-94

Informations générales de commande

Type	CB 500/12.5 BLACK
Référence	7940006079
Version	Colliers de serrage, Hauteur x largeur: 500 x 12.5 mm, Polyamide 66, 1080 N
GTIN (EAN)	4032248520282
Cdt.	50 pièce(s)

Fiche de données

Accessoires CB 500/12.5 BLACK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	12,5 mm	Largeur (pouces)	0,492 inch
Hauteur	500 mm	Hauteur (pouces)	19,685 inch
Profondeur	1,95 mm	Profondeur (pouces)	0,077 inch
Poids net	13,9 g		

Matériel d'installation

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2	Diamètre de câble, max.	143 mm
Matériau	Polyamide 66	Plage de température d'utilisation, max.	85 °C
Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C	Tenue à la traction	1 080 N

Classifications

ETIM 3.0	EC000046	ETIM 4.0	EC000046
ETIM 5.0	EC000046	ETIM 6.0	EC000046
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-07-02
eClass 6.2	27-14-07-02	eClass 7.1	27-14-07-02
eClass 8.1	27-14-07-02	eClass 9.0	27-14-07-02
eClass 9.1	27-14-07-02		

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité [DE PI830000160627_002](#)

Données techniques [EPLAN, WSCAD](#)

Fiche de données

**Accessoires
CB 500/12.5 BLACK**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins

