

**Éléments de raccordement  
H6,0/23T ZH GN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

**Informations générales de commande**

Type	H6,0/23T ZH GN
Référence	<a href="#">9037690000</a>
Version	Embout, Embout double, 20 mm, 12 mm, vert
GTIN (EAN)	4008190493486
Cdt.	100 pièce(s)
Emballage	en vrac

## Fiche de données

### Éléments de raccordement H6,0/23T ZH GN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

Largeur	23 mm	Largeur (pouces)	0,906 inch
Poids net	0,61 g		

### Caractéristiques techniques

Version	Embout double
---------	---------------

### Embouts

Couleur	Telemecanique	Diamètre de la surface des contacts (D1)	4,5 mm
Épaisseur de la collerette plastique (S2)	0,5 mm	Épaisseur des douilles métalliques (S1)	0,2 mm
Hauteur de la collerette (A)	11,4 mm	L1 en mm	23 mm
Largeur de la collerette (B)	6,2 mm	Longueur de dénudage	20 mm
Longueur de la surface des contacts (L2)	12 mm	Section de raccordement du conducteur	6 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement du conducteur, AWG, max.	AWG 10		

### Classifications

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

### Agréments

Agréments



ROHS Conforme

### Téléchargements

Brochure/Catalogue	<a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a>
Données techniques	<a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>
Données techniques	<a href="#">STEP</a>

**Fiche de données**

**Éléments de raccordement  
H6,0/23T ZH GN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dessins**

**Similaire à l'illustration**

---

---

---

---

