

**Cosses**  
**LIS 1,5M4 V**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Cosses à fourches isolées en PVC ou PC/PA**

- Versions courantes sur le marché
- Non soudé
- avec guide d'introduction conique

**Informations générales de commande**

|            |                                                                         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Type       | LIS 1,5M4 V                                                             |
| Référence  | <a href="#">9200310000</a>                                              |
| Version    | Cosses, Cosse isolée, 0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> , Rouge |
| GTIN (EAN) | 4032248410132                                                           |
| Cdt.       | 100 pièce(s)                                                            |

**Cosses**  
**LIS 1,5M4 V****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

|            |         |                     |            |
|------------|---------|---------------------|------------|
| Largeur    | 22,6 mm | Largeur (pouces)    | 0,89 inch  |
| Profondeur | 5,8 mm  | Profondeur (pouces) | 0,228 inch |
| Poids net  | 0,75 g  |                     |            |

**Raccordements**

|                                             |                     |                                             |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|---------------------|
| Couleur d'identification                    | rouge               | Densité de raccordements (S1)               | 0,75 mm             |
| Diamètre de la collerette plastique (D)     | 4 mm                | Diamètre extérieur                          | 7,2 mm              |
| Diamètre intérieur (d1)                     | 4,3 mm              | Dimension                                   | M 4                 |
| Dimension (tige)                            | M 4                 | Isolation                                   | présente            |
| Longueur de la collerette plastique (b)     | 11,3 mm             | Matériau/plastique                          | PVC                 |
| Section de raccordement du conducteur, max. | 1,5 mm <sup>2</sup> | Section de raccordement du conducteur, min. | 0,5 mm <sup>2</sup> |

**Classifications**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001052    | ETIM 4.0   | EC001052    |
| ETIM 5.0   | EC001059    | ETIM 6.0   | EC001059    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-40-02-04 |
| eClass 6.2 | 27-40-02-04 | eClass 7.1 | 27-40-02-04 |
| eClass 8.1 | 27-40-02-12 | eClass 9.0 | 27-40-02-92 |
| eClass 9.1 | 27-40-02-12 |            |             |

**Agréments**

Agréments



ROHS

Conforme

**Téléchargements**

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Brochure/Catalogue | <a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a> |
| Données techniques | <a href="#">EPLAN</a>                |

**Fiche de données****Cosses  
LIS 1,5M4 V****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dessins**