


MSTBO 2,5/ 3 G1L THRR44 BK

Référence: 2915216


<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=2915216>

Embase, Intensité nominale: 16 A, Tension de référence (III/2): 320 V, Nbre. pôles: 3, Pas: 5 mm, Montage: Composants en ruban SMD/ THT/THR

Caractéristiques commerciales

EAN	 4 046356 157988
Unité d'emballage	170 pcs.
Tarif douanier	85366990
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 244 (CC-2009)

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Cotes / pôles

Pas	5 mm
Cote a	10 mm
Nombre de pôles	3
Dimensions des picots	1 x 1
Ecartement des picots	5,00 mm
Diamètre de perçage	1,6 mm

Caractéristiques techniques

Famille d'articles	MSTBO 2,5/...G1L-THR
Groupe d'isolant	I

Tension de choc assignée (III/3)	4 kV
Tension de choc assignée (III/2)	4 kV
Tension de choc assignée (II/2)	4 kV
Tension assignée (III/2)	320 V
Tension assignée (II/2)	400 V
Connexion selon la norme	EN-VDE
Intensité nominale I_N	16 A
Tension nominale U_N	250 V
Courant de charge maximal	16 A
Matériau isolant	PA
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Tension nominale UL/CUL Usegroup B	300 V
Intensité nominale UL/CUL Usegroup B	12 A
Tension nominale UL/CUL Usegroup D	300 V
Intensité nominale UL/CUL Usegroup D	10 A

Approbations



Homologations

cULus Recognized, GOST

Homologations demandées :

Homologations EX :

Accessoires


Article	Désignation	Description
---------	-------------	-------------

Généralités


2199618	CR MSTBO-G1	Onglet de détrompage
---------	-------------	----------------------

Schémas


Gab. de perç./géom. de la pastille de soud.




Diagramme



Dessin coté



Dessin schématique



Brochage gauche

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques