

Cosses
LIF 1,5F288 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

**Clips isolés en PVC avec clip en cuivre**

- versions courantes sur le marché
- non soudé
- avec guide d'introduction conique

Informations générales de commande

Type	LIF 1,5F288 R
Référence	9200520000
Version	Cosses, Cosse isolée, 0,5 mm ² - 1,5 mm ²
GTIN (EAN)	4032248410361
Cdt.	100 pièce(s)

Cosses LIF 1,5F288 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmüller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	18,7 mm	Largeur (pouces)	0,736 inch
Profondeur	5,7 mm	Profondeur (pouces)	0,224 inch
Poids net	0,62 g		

Raccordements

Couleur d'identification	rouge	Densité de connecteurs enfichables (d3)	0,8 mm
Diamètre de la collerette plastique (D)	4 mm	Dimension	2,8 x 0,8 mm
Dimension (languette)	2,8 x 0,8 mm	Isolation	présente
Largeur du connecteur enfichable (d2)	2,8 mm	Longueur de la collerette plastique (b)	10 mm
Matériau/plastique	PVC	Section de raccordement du conducteur, max.	1,5 mm ²
Section de raccordement du conducteur, min.	0,5 mm ²		

Classifications

ETIM 3.0	EC000385	ETIM 4.0	EC000385
ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC000516
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-03-01
eClass 6.2	27-40-02-04	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9.0	27-44-03-92
eClass 9.1	27-40-02-90		

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Données techniques	EPLAN

Cosses LIF 1,5F288 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dessins

