

Cosses LID 1,5M4 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Cosses rondes isolées en PVC avec clip en cuivre

- versions courantes sur le marché
- non soudé
- avec guide d'introduction conique

Informations générales de commande

Type	LID 1,5M4 R
Référence	9200670000
Version	Cosses,Cosse isolée,0.5 mm ² - 1.5 mm ² ,Rouge
GTIN (EAN)	4032248410514
Cdt.	100 pièce(s)

Fiche de données

Cosses LID 1,5M4 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	20,8 mm	Largeur (pouces)	0,819 inch
Profondeur	5,7 mm	Profondeur (pouces)	0,224 inch
Poids net	0,7 g		

Raccordements

Couleur d'identification	rouge	Diamètre de la collerette plastique (D)	4 mm
Diamètre extérieur	4 mm	Dimension	ø 4 mm
Dimension (connecteur rond)	ø 4 mm	Isolation	présente
Longueur de la collerette plastique (b)	10 mm	Matériau/plastique	PVC
Section de raccordement du conducteur, max.	1,5 mm ²	Section de raccordement du conducteur, min.	0,5 mm ²

Classifications

ETIM 3.0	EC001052	ETIM 4.0	EC001052
ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC001059
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-40-02-04
eClass 6.2	27-40-02-04	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9.0	27-40-02-12
eClass 9.1	27-40-02-12		

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
--------------------	--------------------------------------

Fiche de données**Cosses
LID 1,5M4 R**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins