




RoHS  Compliant

[BOMcheck.net](https://www.bomcheck.net)

Couleur: ■



### Description du produit :

Empty component plug housing, type 12

### Données

#### Données électriques

Courant de référence (max.)

6 A

## Sécurité & Protection

Tension de référence	250 V
Tension assignée de tenue aux chocs	4 kV
Degré de pollution	3

## Données de raccordement

Nombre de pôles	10
-----------------	----

## Données géométriques

Largeur	25 mm / 0.984 inch
Profondeur à partir du niveau supérieur du rail	82,5 mm / 3.243 inch

## Données mécaniques

En boîtier	Pluggable module for terminal blocks
Type de montage	Module débrochable pour blocs de bornes de base

## Données du matériau

Couleur	gris
Charge calorifique	0.436 MJ
Poids	21.7 g

## Dates commerciales

Country of origin	DE
GTIN	4044918840125
Customs Tariff No.	85472000900
Product Group	6 (Interface Electronics)

## Produits correspondants

### Marking accessories



N° art.: 209-701  
Carte de repérage WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable

[www.wago.com/209-701](http://www.wago.com/209-701)



N° art.: 209-701/000-002  
Carte de repérage WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable

[www.wago.com/209-701/000-002](http://www.wago.com/209-701/000-002)



N° art.: 209-701/000-005  
Carte de repérage WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable

[www.wago.com/209-701/000-005](http://www.wago.com/209-701/000-005)



**N° art.: 209-701/000-006**  
Carte de repérage WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable

[www.wago.com/209-701/000-006](http://www.wago.com/209-701/000-006)



**N° art.: 209-701/000-007**  
Carte de repérage WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable

[www.wago.com/209-701/000-007](http://www.wago.com/209-701/000-007)



**N° art.: 209-701/000-012**  
Carte de repérage WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable

[www.wago.com/209-701/000-012](http://www.wago.com/209-701/000-012)



**N° art.: 209-701/000-017**  
Carte de repérage WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable

[www.wago.com/209-701/000-017](http://www.wago.com/209-701/000-017)



**N° art.: 209-701/000-023**  
Carte de repérage WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable

[www.wago.com/209-701/000-023](http://www.wago.com/209-701/000-023)



**N° art.: 209-701/000-024**  
Carte de repérage WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable

[www.wago.com/209-701/000-024](http://www.wago.com/209-701/000-024)

#### General accessories



**N° art.: 280-629**  
Bloc de bornes de base; 20 pôles; avec bornes pour 4 conducteurs; avec séparateur orange; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; 2,5 mm<sup>2</sup>

[www.wago.com/280-629](http://www.wago.com/280-629)



**N° art.: 280-639**  
Bloc de bornes de base; 10 pôles; avec bornes pour 2 conducteurs; avec séparateur orange; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; 2,5 mm<sup>2</sup>

[www.wago.com/280-639](http://www.wago.com/280-639)



**N° art.: 280-765**  
Bloc de bornes de base; 20 pôles; avec bornes pour 4 conducteurs; avec support de marquage avec; avec séparateur orange; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; 2,5 mm<sup>2</sup>

[www.wago.com/280-765](http://www.wago.com/280-765)

#### tools



**N° art.: 210-492**  
Pince de desserrage pour boîtier électronique

[www.wago.com/210-492](http://www.wago.com/210-492)

#### Téléchargements

##### Documentation

##### Additional Information

Disposal; Electrical and electronic equipment, Packaging

V 1.0.0  
Oct 15, 2018

PDF  
269,1 kB

Téléchargement

#### smartDATA

##### CAD data



Sous réserve de modifications.