





## Description du produit :

Ce module compact alimente les interfaces passives de compteur S0 pour garantir ainsi le traitement des valeurs d'impulsion du compteur.

## Données

## Données électriques

Nominal operating voltage	230 VAC
Domaine de fréquence réseau nominale	50 Hz
Max. Output voltage (DC)	27 V
Courant de sortie max.	27 mA

## Sécurité &amp; Protection

Tension de claquage entrée/sortie	2.5 kV <sub>rms</sub>
-----------------------------------	-----------------------

## Données géométriques

Largeur	25 mm / 0.984 inch
Profondeur à partir du niveau supérieur du rail	82,5 mm / 3.248 inch
Profondeur	73 mm / 2.874 inch

## Données mécaniques

Type de montage	Module débrochable pour blocs de bornes de base
En boîtier	Pluggable module for terminal blocks

## Données du matériau

Couleur	gris
Charge calorifique	0.559 MJ
Poids	57 g

## Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	0 ... 70 °C
Température ambiante (stockage)	-40 ... 80 °C

## Normes et spécifications

Normes/spécifications	EN 60664-1; EN 60742
-----------------------	----------------------

## Dates commerciales

Country of origin	DE
GTIN	4017332564403
Customs Tariff No.	85365005000
Product Group	6 (Interface Electronics)

## Produits correspondants

### Marking accessories

	<b>N° art.: 209-701</b> Carte de repérage WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable	<a href="http://www.wago.com/209-701">www.wago.com/209-701</a>
	<b>N° art.: 209-701/000-002</b> Carte de repérage WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable	<a href="http://www.wago.com/209-701/000-002">www.wago.com/209-701/000-002</a>
	<b>N° art.: 209-701/000-005</b> Carte de repérage WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable	<a href="http://www.wago.com/209-701/000-005">www.wago.com/209-701/000-005</a>
	<b>N° art.: 209-701/000-006</b> Carte de repérage WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable	<a href="http://www.wago.com/209-701/000-006">www.wago.com/209-701/000-006</a>
	<b>N° art.: 209-701/000-007</b> Carte de repérage WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable	<a href="http://www.wago.com/209-701/000-007">www.wago.com/209-701/000-007</a>



N° art.: 209-701/000-012  
Carte de repérage WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable

[www.wago.com/209-701/000-012](http://www.wago.com/209-701/000-012)



N° art.: 209-701/000-017  
Carte de repérage WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable

[www.wago.com/209-701/000-017](http://www.wago.com/209-701/000-017)



N° art.: 209-701/000-023  
Carte de repérage WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable

[www.wago.com/209-701/000-023](http://www.wago.com/209-701/000-023)



N° art.: 209-701/000-024  
Carte de repérage WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable

[www.wago.com/209-701/000-024](http://www.wago.com/209-701/000-024)

## Téléchargements

### Documentation

#### Bid Text

286-742	Jan 15, 2016	DOC	Téléchargement
Interface-Bausteine mit Sonderfunktionen		24,1 kB	

#### Additional Information

Disposal; Electrical and electronic equipment, Packaging	V 1.0.0	PDF	Téléchargement
	Oct 15, 2018	269,1 kB	

### smartDATA

#### CAD data

3D Download 286-742	URL	Téléchargement
---------------------	-----	----------------

Sous réserve de modifications.