

SSS RELAIS 5V/24V 2ADC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Les accessoires TERMSERIES comprennent :

- Relais de rechange
- Support
- Séparateurs
- Connexions transversales
- Des modules d'alimentation

Informations générales de commande

Référence	4064310000
Type	SSS RELAIS 5V/24V 2ADC
Version	Relais statique, Tension nominale: 2.5 V DC...5 V DC...6 V DC , Tension de commutation nominale: 3...33 V DC, Courant de commutation nominal: 2 A DC, Raccordement enfichable
GTIN (EAN)	4032248365524
Cdt.	1 pièce(s)

SSS RELAIS 5V/24V 2ADC
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques
Dimensions et poids

Largeur	5 mm	Hauteur	28 mm
Profondeur	15 mm	Poids	3,65 g
Poids net	2,05 g		

Températures

Température de fonctionnement	-20 °C...+60 °C	Température de stockage	-40 °C...+70 °C
-------------------------------	-----------------	-------------------------	-----------------

Côté commande

Tension nominale	2.5 V DC...5 V DC...6 V DC	Courant nominal de commande	9 mA DC (±10 %)
Puissance nominale	45 mW		

Côté charge

Tension de commutation nominale	3...33 V DC	Courant permanent	2 A
Courant de commutation nominal	2 A DC	Retard à la mise s. tension	< 55 µs
Retard à la coupure	< 1 ms	Courant de fuite	< 10 µA
Chute de tension à charge max.	≤ 120 mV	Indicateur d'état côté charge	Non
Protégé contre les courts-circuits	Non		

Caractéristiques générales

Type relais statique	MOS-FET	Nombre de pôles	1
Technique de raccordement du conducteur	Raccordement enfichable	Humidité	40 °C/93 % d'humidité rel., pas de condensation

Coordination de l'isolation

Lignes d'air et de fuite côté commande - côté charge	≥ 5,5 mm	Rigidité de tension côté commande - côté charge	2,5 KV _{eff} / 1 Min.
--	----------	---	--------------------------------

Classifications

ETIM 2.0	EC001504	ETIM 3.0	EC001504
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 4.1	27-27-09-00
eClass 5.1	27-27-09-90	eClass 6.0	27-37-16-01
eClass 7.0	27-37-16-01		

Agréments

Agréments



Fiche de données**SSS RELAIS 5V/24V 2ADC**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins