



### Données

### Données électriques

### Ratings per IEC/EN 60664-1

Tension de référence (II / 2)	100 V
Tension assignée de tenue aux chocs (II / 2)	1.5 kV
Courant	6 A
Légende Données de référence	(II / 2) ≙ Overvoltage category II / Pollution degree 2

## Données de raccordement

Technique de connexion	PUSH WIRE®
Type d'actionnement	Push-in
Matière plastique conducteur raccordable	Cuivre
Diamètre de conducteur	0.6 ... 0.8 mm / ... AWG
Longueur de dénudage	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 inch
Nombre total des points de serrage	8
Nombre total des potentiels	1
Nombre de types de connexion	1
nombre des niveaux	1
Type de câblage	Câblage latéral

## Données géométriques

Largeur	18,4 mm / 0.724 inch
Hauteur	6,8 mm / 0.268 inch
Profondeur	10 mm / 0.394 inch

## Données du matériau

Couleur	gris foncé
Charge calorifique	0.019 MJ
Poids	1.44 g

## Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	60 °C
---------------------------------------	-------

## Dates commerciales

Country of origin	DE
GTIN	4044918502634
Customs Tariff No.	85369010000

## Autorisations / certificats

### Approbations spécifiques au pays

Logo	Approbation	Nom du certificat
	CCA DEKRA Certification B.V.	NTR NL 7486
	CSA DEKRA Certification B.V.	70048857

	CSA DEKRA Certification B.V.	70048857
	KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	2193300.01

## Approbations de navire

Logo	Approbation	Nom du certificat
	ABS American Bureau of Shipping	15-HG1419918-PDA
	LR Lloyds Register	04/20013 (E4)

## Approbations UL

Logo	Approbation	Nom du certificat
	UR Underwriters Laboratories Inc.	E45172

## Produits correspondants

## Marking accessories

	N° art.: 210-332/575-103 Bandes de marquage; en feuilles DIN A4; avec impression; 1-12 (160x); Largeur interlignes 3 mm; longueur de bande 182 mm; Impression horizontale; autocollant	<a href="http://www.wago.com/210-332/575-103">www.wago.com/210-332/575-103</a>
------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------

## General accessories

	N° art.: 243-112 Adaptateur de fixation; avec 4 compartiments; Série 243	<a href="http://www.wago.com/243-112">www.wago.com/243-112</a>
	N° art.: 243-113 Adaptateur de fixation; avec 6 compartiments; Série 243	<a href="http://www.wago.com/243-113">www.wago.com/243-113</a>
	N° art.: 249-130 Seringue de remplissage; Contenu : 20 ml de pâte de contact Alu-Plus	<a href="http://www.wago.com/249-130">www.wago.com/249-130</a>

Téléchargements  
Documentation



**Bid Text**

243-208

Oct 10, 2017

DOC  
25,6 kB

Téléchargement

---

Sous réserve de modifications.