

SACC-E-M 8MS-5CON-M 8/0,5 DN

Référence: 1440119


<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=1440119>

Connecteur mâle encastrable pour système de bus, connecteur mâle, DeviceNet, 5 pôles, M8, montage vissé/sur face avant avec filetage de fixation M8, avec cordon PVC 0,5 m, 5 x 0,25 mm²

Caractéristiques commerciales

EAN	 4 046356 481328
Unité d'emballage	1 pcs.
Tarif douanier	85444290
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 22 (PC-2009)

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr>. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Autres caractéristiques

Courant de référence à 40 °C	4 A
Tension de référence	30 V
Nombre de pôles	5
Résistance de contact	≤ 3 mΩ
Résistance d'isolement	≥ 100 MΩ
Longueur du câble	0,5 m
Température ambiante (fonctionnement)	-25 °C ... 85 °C

Caractéristiques générales

Normes / Spécifications	Connecteur M8 CEI 61076-2-104
-------------------------	-------------------------------

Détrompage	A - standard
Catégorie de surtension	II
Degré de pollution	3
Indice de protection	IP67
Matériau de contact	Alliage de Cu
Matériau de surface du contact	Au
Matériau de porte-contacts	PUR / PA66
Matériau de la molette	laiton, nickelé
Matériau du joint	Viton
Type de montage	Montage sur la face avant M8 x 0,5
Mode de raccordement	Cordons individuels
Affichage d'état	Non

Caractéristiques du câble

Type de câble	Cordon PVC
Section du conducteur	0,25 mm ²
AWG ligne de signaux	26
Coloris des fils	gris, rouge, blanc, noir, bleu
Matériau Isolant du fil	PVC
Matériau conducteur	Cordon Cu étamé

Approbations


Homologations

Homologations demandées :

Homologations EX :

Schémas

Dessin coté



Connecteur mâle encastrable M8, montage sur face avant

Dessin schématique




Schéma des pôles connecteur mâle M8, 5 pôles, détrompage B, vue côté mâle

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques