

**Repères de câbles
LM WRITE ON 23X55 WS**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Les repères de câbles **LM WriteOn**, sur feuilles DIN A4, sont utilisés pour le marquage de conducteurs et de câbles d'un diamètre extérieur jusqu'à 36 mm. La bande transparente adhésive fixe et protège le repérage.

- Protection du marquage contre les poussières et l'abrasion par entourage avec la bande transparente.
- Marquage simple et rapide avec une imprimante laser DIN A4 ou un stylo STI

Informations générales de commande

| | |
|------------|--|
| Référence | 1695721044 |
| Type | LM WRITE ON 23X55 WS |
| Version | Repères de câbles, Etiquette, 55 x 23 mm, Film polyester, Couleur: Blanc |
| GTIN (EAN) | 4008190924676 |
| Cdt. | 10 pièce(s) |

Fiche de données

Repères de câbles LM WRITE ON 23X55 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

| | | | |
|------------|--------|-----------|--------|
| Longueur | 55 mm | Largeur | 23 mm |
| Profondeur | 0,2 mm | Poids net | 10,1 g |

Repérages

| | | | |
|---|--------------------------|---|--------------------|
| Adhésif | Acrycopolymère permanent | Classe d'inflammabilité selon UL 94 | HB |
| Couleur | Blanc | Couleur du matériau selon code couleurs | 9 |
| Diamètre de l#92isolation, max. | 13,5 mm | Diamètre extérieur du conducteur | 6.8 - 12mm |
| Marquage avec stylo (Sti) | Oui | Marquage imprimante laser | Oui |
| Marquage imprimante matricielle | Non | Marquage par transfert thermique | Non |
| Matériau | Film polyester | Nombre par feuille | 40 |
| Plage de température d'utilisation, max. | 125 °C | Plage de température d'utilisation, min. | -40 °C |
| Printjet | Non | Section de raccordement du conducteur, max. | 50 mm ² |
| Section de raccordement du conducteur, min. | 10 mm ² | Speed-Marking-Laser | Non |
| Taille de plage de repérage | 23 x 12,7 mm | Type d'impression | vierge |
| Utilisable avec la station de marquage | Oui | Version | autoadhésif |

Classifications

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 2.0 | EC001530 | ETIM 3.0 | EC001530 |
| UNSPSC | 44-12-17-08 | eClass 4.1 | 24-19-02-19 |
| eClass 5.1 | 27-14-91-03 | eClass 6.0 | 27-14-91-29 |
| eClass 7.0 | 27-14-91-29 | | |

Agréments

Agréments