

# BMKL 19X11 YE

Référence: 0800705

La figure illustre la version de l'article



<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=0800705>

Feuille d'étiquettes DIN-A4, Feuille, jaune, vierge, Repérable avec : Office-Drucksysteme, Type de montage: Collage, Surface utile: 19 x 11 mm

## Caractéristiques commerciales

|                             |                                                                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN                         | <br>4 017918 104047 |
| Unité d'emballage           | 10 pcs.                                                                                               |
| Tarif douanier              | 39199000                                                                                              |
| Poids brut par pièce        | kg                                                                                                    |
| Donnée de page de catalogue | Page 598 (CL-2009)                                                                                    |

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

## Données techniques

### Généralités

|                                       |                                                   |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Remarque                              | L'impression peut varier selon l'imprimante laser |
| Longueur (b)                          | 11 mm                                             |
| Largeur (a)                           | 19 mm                                             |
| Coloris                               | jaune                                             |
| Matériau embase                       | Polyester                                         |
| Résistance à l'effacement             | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)                       |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 100 °C                                 |
| Composants                            | exempt de silicone                                |
| Matériau                              | Polyester                                         |

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Nombre d'étiquettes           | 168 |
| Nombre d'étiquettes par ligne | 7   |

### Approbations

Homologations

Homologations demandées :


Homologations EX :

### Accessoires

| Article            | Désignation | Description |
|--------------------|-------------|-------------|
| <b>Généralités</b> |             |             |
| 5144819            | CMS-P1-PAD  | Accessoires |

### Schémas

Dessin coté



**Adresse**

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France  
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98  
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97  
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact  
Sous réserve de modifications techniques