

SKS 14-D


Référence: 3240214



<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=3240214>

Système de raccordement de blindage, pour mise à la terre directe via des plaques de montage conductrices

Caractéristiques commerciales

EAN	 4 046356 458894
Unité d'emballage	10 pcs.
Tarif douanier	85369010
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 679 (CL-2009)

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr>. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Généralités

Nombre d'étages	1
Nombre de connexions	1
Coloris	argenté

Dimensions

Longueur	21 mm
Largeur	19 mm
Hauteur	32,00 mm

Caractéristiques de raccordement

Section de conducteur rigide min.	4 mm ²
-----------------------------------	-------------------

Section de conducteur rigide max.	13,5 mm ²
Section de conducteur souple min.	4 mm ²
Section de conducteur souple max.	13,5 mm ²
Section du conducteur AWG/kcmil min.	10
Section du conducteur AWG/kcmil max.	6
Filetage vis	M4
Mode de raccordement	A ressort

Approbations



Homologations

GOST

Homologations demandées :

Homologations EX :

Accessoires

Article	Désignation	Description
Généralités		
0404017	AK 4	BJ d'alimentation, Type de raccordement Raccordement vissé, Courant de charge: 41 A, section : 0,5 mm ² - 6 mm ² , Largeur: 7 mm, Coloris: argenté
0421032	AKG 4 BK	BJ, Type de raccordement Raccordement vissé, Courant de charge: 41 A, section : 0,5 mm ² - 6 mm ² , Largeur: 7 mm, Coloris: noir
0421029	AKG 4 GNYE	BJ, Type de raccordement Raccordement vissé, Courant de charge: 41 A, section : 0,5 mm ² - 6 mm ² , Largeur: 7 mm, Coloris: vert/jaune
Montage		
3025341	AB-SK	Support pour barres collectrices
0404428	AB/SS	Support en matériau isolant, avec vis d'arrêt, utilisable au choix sur barre collectrice 3 x 10 mm ou 6 x 6 mm, coloris : gris

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques