

VS-SCRJ-GOF-BU/BU

Référence: 1652978




<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=1652978>

Isolant femelle SCRJ, duplex, pour cadre VS-A-F-IP67, pour fibres de type verre (multimode et monomode), HCS et polymère

Ethernet

Caractéristiques commerciales

EAN	 4 017918 969943
Unité d'emballage	1 pcs.
Tarif douanier	85366990
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 217 (PC-2009)

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr>. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Caractéristiques mécaniques

Nombre de pôles	2
Nombre de prises	1
Enfichable	SCRJ selon DIN EN 50377-6-1
Type de fibre	GOF, HCS, POF
Diamètre embout	2,50 mm
Nombre de fibres	2
Cycles d'enfichage	≥ 500
Mode de raccordement	Connecteur femelle
Température ambiante (fonctionnement)	-25 °C ... 70 °C

Indications concernant les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau du boîtier	PBT
Matériau de l'embout	Céramique-Circonia
Coloris porte-embout	blanc
Indice de protection	IP20

Approbations



Homologations GOST

Homologations demandées :

Homologations EX :

Accessoires

Article	Désignation	Description
Connecteur mâle/adaptateur		
2901788	FL COUPLER SC-DUPLEX	Prolongateur, duplex SC/duplex SC, pour fibres de verre de types multimode et singlemode, HCS et polymère
2799429	PSM-SET-BFOC-LINK/2	Coupleur, jeu composé de 2 coupleurs destinés à relier des connecteurs B-FOC
2799416	PSM-SET-FSMA-LINK/2	Coupleur ; jeu composé de 2 coupleurs destinés à relier des connecteurs F-SMA
2313070	PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS	Jeu de connecteurs SCRJ pour fibres HCS, à confectionner, comprenant 2 connecteurs duplex à montage rapide à embout anti-écrasement
2313546	PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS/ PN	Jeu de connecteurs SCRJ pour câble à fibre HCS PROFINET standard avec éléments individuels de 2,2 mm de diamètre. Se compose de 2 connecteurs duplex à montage rapide avec protection à confectionner.
2708656	PSM-SET-SCRJ-DUP/2-POF	Jeu de connecteurs SCRJ pour fibres polymère, à confectionner, comprenant 2 connecteurs duplex à montage rapide à embout anti-écrasement

Isolant femelle

2700312	FL MM PATCH COUPLER LC-LC	Prolongateur, LC/LC, pour fibres de verre multimode
2700313	FL SM PATCH COUPLER LC-LC	Prolongateur, LC/LC, pour fibres de verre monomode

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques