

SACC-V-3CON-M16/A-1L-S

Référence: 1544714


<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=1544714>

Connecteur pour électrovanne, 3 pôles, type A, 1 LED, avec circuit de protection, raccordement vissé, presse-étoupe M16

Caractéristiques commerciales

EAN	 4 046356 116381
Unité d'emballage	1 pcs.
Tarif douanier	85366990
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 111 (PC-2009)

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Autres caractéristiques

Courant de référence à 40 °C	4 A
Tension de référence	24 V
Nombre de pôles	3
Résistance de contact	≤ 4 MΩ
Résistance d'isolement	> 2 GΩ
Température ambiante (fonctionnement)	-25 °C ... 60 °C (Connecteurs pour électrovanne)

Caractéristiques générales

Normes / Spécifications	Connecteur pour EV EN 175301-803
Catégorie de surtension	II

Degré de pollution	3
Indice de protection	IP65
Matériau des contacts du connecteur pour électrovanne	CuSn
Matériau de surface des contacts du connecteur pour électrovanne	Ag
Matériel Module à isolant connecteur pour EV	PBT
Matériau du boîtier du connecteur pour électrovanne	PA
Matériau du joint	NBR
Mode de raccordement	Raccordement vissé
Section du conducteur	0,34 mm ² ... 2,5 mm ²
Section du conducteur AWG	22 ... 13
Diamètre extérieur du câble	5 mm ... 10 mm
Affichage d'état	LED jaune
Circuit/composant de protection	Diode zéner

Approbations



Homologations GOST

Homologations demandées :

Homologations EX :

Accessoires

Article	Désignation	Description
Câble/conducteur		
1457393	SAC-3P-100,0-PUR/0,5	Roul. câble PUR noir, 3 pôles, coloris cond. : noir 1-2/vert-jaune, long. câble : 100 m

Schémas

Dessin coté





Schéma électrique



Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques