



# CD 60X100 BU

Référence: 3240316

<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=3240316>

Goulotte, bleue, composée d'une partie supérieure et d'une partie inférieure, largeur : 60 mm, hauteur : 100 mm, longueur : 2 000 mm

## Caractéristiques commerciales

EAN	 4 046356 507967
Unité d'emballage	8 pcs.
Tarif douanier	39259020
Poids brut par pièce	kg

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

## Données techniques

### Généralités

Longueur (b)	2000 mm
Hauteur	100 mm
Largeur (a)	60 mm
Coloris	bleu
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Température ambiante (fonctionnement)	-5 °C ... 60 °C
Composants	sans plomb
Matériau	PVC

## Approbations



Homologations

CSA, UL Recognized, VDE Zeichengenehmigung

Homologations demandées :

Homologations EX :

## Accessoires


Article	Désignation	Description
---------	-------------	-------------

### Généralités

3240333	CD COVER 60 BU	Flasque pour goulotte, bleu, longueur : 60 mm, longueur : 2 000 mm
3240284	CD WR	Etrier de retenue de fil universel, perforé, pour goulottes
3240498	RVT-PA 4	Rivet à expansion plastique, pour diamètre de perçage de 4 mm et une épaisseur de matériau de 1,5... 6 mm
3240499	RVT-PA 6	Rivet à expansion plastique, pour un diamètre de perçage de 6 mm et une épaisseur de matériau de 1,5...6 mm
1212478	UNIFOX-RVT P 4	Outil à riveter destiné aux rivets à expansion plastiques RVT-PA 4
1212509	UNIFOX-RVT P 6	Outil à riveter destiné aux rivets à expansion plastiques RVT-PA6

## Schémas

Dessin coté



Le perçage du sol est conforme à DIN EN 50085

**Adresse**

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France  
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98  
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97  
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact  
Sous réserve de modifications techniques