

# VC-K-T1-Z

Référence: 1852930



<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=1852930>

Capot en plastique, vis de verrouillage à tête cylindrique, type 1, presse-étoupe Pg16

## Caractéristiques commerciales

EAN	 4 017918 133917
Unité d'emballage	5 pcs.
Tarif douanier	85472000
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 368 (PC-2009)

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

## Données techniques

### Caractéristiques générales

Remarque	Si vous utilisez des câbles à fibre optique, respectez les rayons de courbure spécifiés par le constructeur
Type	VC1
Indice de protection	IP67
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Mode de verrouillage	Verrouillage à vis, tête cylindrique
Vis de fixation	M4
Couple de serrage de la vis de fixation	1,5 Nm ± 0,3 Nm
Type de presse-étoupe	Pg16
Presse-étoupe Pg	sans

Hauteur	65 mm
Sortie du câble	incliné
Matériau du boîtier	Polyamide
Matériau du joint	EPDM
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 80 °C

### Approbations



Homologations

cULus Recognized, GOST

Homologations demandées :

Homologations EX :




### Accessoires

Article	Désignation	Description
<b>Généralités</b>		
1885376	VC-K-KV-PG16 1X3/1X8	Demi-connexion vissée Pg16 en plastique, composée d'un joint d'étanchéité caoutchouc avec plusieurs trous (1 x 3 mm / 1 x 8 mm) et d'une vis de pression, pour manchons pour presse-étoupe VC-M-KV-PG16.....
1885389	VC-K-KV-PG16 1X3/1X9	Demi-connexion vissée Pg16 en plastique, composée d'un joint d'étanchéité caoutchouc avec plusieurs trous (1 x 6 mm / 1 x 9 mm) et d'une vis de pression, pour manchons pour presse-étoupe VC-M-KV-PG16.....
1885415	VC-K-KV-PG16 1X3/2X8	Demi-connexion vissée Pg16 en plastique, composée d'un joint d'étanchéité caoutchouc avec plusieurs trous (1 x 3 mm / 2 x 8 mm) et d'une vis de pression, pour manchons pour presse-étoupe VC-M-KV-PG16.....
1885402	VC-K-KV-PG16 1X5/1X9	Demi-connexion vissée Pg16 en plastique, composée d'un joint d'étanchéité caoutchouc avec plusieurs trous (1 x 5 mm / 1 x 9 mm) et d'une vis de pression, pour manchons pour presse-étoupe VC-M-KV-PG16.....
1885428	VC-K-KV-PG16 1X5/2X6	Demi-connexion vissée Pg16 en plastique, composée d'un joint d'étanchéité caoutchouc avec plusieurs trous (1 x 5 mm / 2 x 6 mm) et d'une vis de pression, pour manchons pour presse-étoupe VC-M-KV-PG16.....

1885392	VC-K-KV-PG16 1X6/1X8	Demi-connexion vissée Pg16 en plastique, composée d'un joint d'étanchéité caoutchouc avec plusieurs trous (1 x 6 mm / 1 x 8 mm) et d'une vis de pression, pour manchons pour presse-étoupe VC-M-KV-PG16.....
1885431	VC-K-KV-PG16 2X6/1X7	Demi-connexion vissée Pg16 en plastique, composée d'un joint d'étanchéité caoutchouc avec plusieurs trous (2 x 6 mm / 1 x 7 mm) et d'une vis de pression, pour manchons pour presse-étoupe VC-M-KV-PG16.....
1607664	VC-K-KV-PG16 7/14	Demi-connexion vissée Pg16, en plastique, composée d'une garniture caoutchouc avec un trou et une vis de pression, pour boîtiers de type 1, câble [mm] 7 - 14
1854459	VC-K-KV-PG16( 4- 6,5)	Demi-connexion vissée Pg16, en plastique, composée d'une garniture caoutchouc avec un trou et une vis de pression, pour boîtiers de type 1, câble [mm] 4 - 6,5
1853735	VC-K-KV-PG16( 5- 8)	Demi-connexion vissée Pg16, en plastique, composée d'une garniture caoutchouc avec un trou et une vis de pression, pour boîtiers de type 1, câble [mm] 5 - 8
1853748	VC-K-KV-PG16( 6,5- 9,5)	Demi-connexion vissée Pg16, en plastique, composée d'une garniture caoutchouc avec un trou et une vis de pression, pour boîtiers de type 1, câble [mm] 6,5 - 9,5
1853751	VC-K-KV-PG16( 7-10,5)	Demi-connexion vissée Pg16, en plastique, composée d'une garniture caoutchouc avec un trou et une vis de pression, pour boîtiers de type 1, câble [mm] 7 - 10,5
1853764	VC-K-KV-PG16( 9-13)	Demi-connexion vissée Pg16, en plastique, composée d'une garniture caoutchouc avec un trou et une vis de pression, pour boîtiers de type 1, câble [mm] 9 - 13
1854844	VC-K-KV-PG16(11,5-15,5)	Demi-connexion vissée Pg16, en plastique, composée d'une garniture caoutchouc avec un trou et une vis de pression, pour boîtiers de type 1, câble [mm] 11,5 - 15,5
<b>Repérage</b>		
1852875	VC-BZS WH	Étiquettes de repérage, vierges, 5 éléments, pour repérage du système avec stylo B-STIFT ou système CMS, blanc

## Schémas

### Dessin coté



**Adresse**

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France  
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98  
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97  
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact  
Sous réserve de modifications techniques