

PAB-SK 15

Référence: 1013287


<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=1013287>

Porte-repère, transparent, vierge, Type de montage: Collage, Surface utile: 15 x 4 mm

Caractéristiques commerciales

EAN	 4 017918 013691
Unité d'emballage	500 pcs.
Tarif douanier	39269097
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 600 (CL-2009)

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Généralités

Longueur (b)	15 mm
Largeur (a)	9 mm
Coloris	transparent
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 60 °C
Composants	exempt de silicone
Matériau	PVC

Approbations

Homologations

Homologations demandées :

Homologations EX :

Accessoires

Article	Désignation	Description
Repérage		
0824813	UC-WMT (15X 4) BU CUS	Repères pour câble, à commander : sous forme de planche, bleu, impression selon les indications du client, Type de montage: Insertion, Diamètre du câble: 0,6-50 mm, Surface utile: 15 x 4 mm
0824812	UC-WMT (15X 4) CUS	Repères pour câble, à commander : sous forme de planche, blanc, impression selon les indications du client, Type de montage: Insertion, Diamètre du câble: 0,6-50 mm, Surface utile: 15 x 4 mm
0824814	UC-WMT (15X 4) RD CUS	Repères pour câble, à commander : sous forme de planche, rouge, impression selon les indications du client, Type de montage: Insertion, Diamètre du câble: 0,6-50 mm, Surface utile: 15 x 4 mm
0824815	UC-WMT (15X 4) YE CUS	Repères pour câble, à commander : sous forme de planche, jaune, impression selon les indications du client, Type de montage: Insertion, Diamètre du câble: 0,6-50 mm, Surface utile: 15 x 4 mm
0819398	UC-WMT (15X4)	Repères pour câble, Planche, blanc, vierge, Repérable avec : BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Type de montage: Insertion, Diamètre du câble: 0,6-50 mm, Surface utile: 15 x 4 mm
0821030	UC-WMT (15X4) BU	Repères pour câble, Planche, bleu, vierge, Repérable avec : BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Type de montage: Insertion, Diamètre du câble: 0,6-50 mm, Surface utile: 15 x 4 mm
0824040	UC-WMT (15X4) GN	Repères pour câble, Planche, vert, vierge, Repérable avec : BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Type de montage: Insertion, Diamètre du câble: 0,6-50 mm, Surface utile: 15 x 4 mm
0824820	UC-WMT (15X4) GN CUS	Repères pour câble, à commander : sous forme de planche, vert, impression selon les indications du client, Type de montage: Insertion, Diamètre du câble: 0,6-50 mm, Surface utile: 15 x 4 mm
0824037	UC-WMT (15X4) OG	Repères pour câble, Planche, orange, vierge, Repérable avec : BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Type de montage: Insertion, Diamètre du câble: 0,6-50 mm, Surface utile: 15 x 4 mm
0824821	UC-WMT (15X4) OG CUS	Repères pour câble, à commander : sous forme de planche, orange, impression selon les indications du client, Type de montage: Insertion, Diamètre du câble: 0,6-50 mm, Surface utile: 15 x 4 mm
0821043	UC-WMT (15X4) RD	Repères pour câble, Planche, rouge, vierge, Repérable avec : BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Type de montage: Insertion, Diamètre du câble: 0,6-50 mm, Surface utile: 15 x 4 mm

0825361	UC-WMT (15X4) VT	Repères pour câble, Planche, violet, vierge, Repérable avec : BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Type de montage: Insertion, Diamètre du câble: 0,6-50 mm, Surface utile: 15 x 4 mm
0826791	UC-WMT (15X4) VT CUS	Repères pour câble, à commander : sous forme de planche, violet, impression selon les indications du client, Type de montage: Insertion, Diamètre du câble: 0,6-50 mm, Surface utile: 15 x 4 mm
0819408	UC-WMT (15X4) YE	Repères pour câble, Planche, jaune, vierge, Repérable avec : BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Type de montage: Insertion, Diamètre du câble: 0,6-50 mm, Surface utile: 15 x 4 mm

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques