

CK1,6-ED-0,37BU AG


Référence: 1663394



<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=1663394>

Contact à sertir tourné 1,6, contact femelle individuel, section de fil 0,14 à 0,37 mm², argenté

Caractéristiques commerciales

EAN	 4 017918 123208
Unité d'emballage	100 pcs.
Tarif douanier	85366990
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 528 (PC-2009)

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr>. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Caractéristiques électriques

Remarque	pour isolants pour contacts HC-M-12, HC-M-EMV, HC-D, HC-DD et VC-D, la qualité du raccordement sertie est déterminée par DIN EN 60 352-2
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 125 °C

Caractéristiques mécaniques

Section raccordable	0,14 mm ² ... 0,37 mm ²
Section raccordable AWG	26 ... 22
Longueur de gaine à dénuder de chaque fil	8 mm (6 mm pour 2,5 mm ²)
Cycles d'enfichage	≥ 500

Caractéristiques générales

Version	Contact individuel femelle
Série	HC-M-12
Mode de raccordement	Raccordement serti
Conseils pour le montage	L'utilisation de contacts dorés est recommandée pour des tensions < 5 V et des courants < 5 mA.
Instruction pour le montage	pour HC-M-12..., HC-M-03/04..., HC-M-17..., HC-M-EMV..., HC-D..., HC-DD..., VC-D. Porte-contacts

Indications concernant les matériaux

Matériau de contact	Alliage de cuivre
Matériau de surface du contact	plaqué argent

Approbations



Homologations

GOST, UL Recognized

Homologations demandées :


Homologations EX :

Accessoires

Article	Désignation	Description
Généralités		
1884869	VC-EW 1,6	Outil de déverrouillage pour contacts tournés et roulés CK- 1,6...
Outil		
1676734	CK1,6/2,5-MWZ	Outil de montage, pour contacts à sertir CK 1,6... pour conducteurs de petite section
1687419	CRIMPFOX-1,6/2,5-ED-4,0	Pince à sertir pour contacts tournés, CK 1,6 ED... et CK 2,5 ED...

Schémas

Dessin coté



Dessin coté

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques