

## DFS-SP-H 2,5

Référence: 3061431

encliquetable

<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=3061431>

Flasque à bride, Longueur: 35,8 mm, Largeur: 4,5 mm, Hauteur: 24,7 mm, Coloris: gris

### Caractéristiques commerciales

EAN	 4 046356 556477
Unité d'emballage	50 pcs.
Tarif douanier	85389099
Poids brut par pièce	kg

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

### Description des produits

peut s'encliquer sur les connecteurs mâles SP-H 2,5/... et PP-H 2,5/...

### Données techniques

#### Généralités

Coloris	gris
Matériau isolant	PA
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0

#### Dimensions

Largeur	4,5 mm
Longueur	35,8 mm
Hauteur	24,7 mm

**Approbations**

Homologations

Homologations demandées :

Homologations EX :

---

**Produits complémentaires**

Article	Désignation	Description
<b>Généralités</b>		
3061392	ST 2,5-QUATTRO/2P-FS	Bride de verrouillage, Largeur: 5,2 mm, Hauteur: 35,3 mm, Coloris: gris, Type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15
3061402	ST 2,5-QUATTRO/4P-FS	Bride de verrouillage, Largeur: 5,2 mm, Hauteur: 35,3 mm, Coloris: gris, Type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15
3061389	ST 2,5-TWIN/1P-FS	Bride de verrouillage, Largeur: 5,2 mm, Hauteur: 35,3 mm, Coloris: gris, Type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15
3061376	ST 2,5/1P-FS	Bride de verrouillage, Largeur: 5,2 mm, Hauteur: 35,3 mm, Coloris: gris, Type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15
3061415	ST 2,5/2P-FS	Bride de verrouillage, Largeur: 5,2 mm, Hauteur: 35,3 mm, Coloris: gris, Type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15
3061428	STTB 2,5/2P-FS	Bride de verrouillage, Largeur: 5,2 mm, Hauteur: 40 mm, Coloris: gris, Type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15

**Adresse**

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France  
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98  
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97  
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact  
Sous réserve de modifications techniques