

## SKS 8-D

Référence: 3240213



<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=3240213>

Système de raccordement de blindage, pour mise à la terre directe via des plaques de montage conductrices

### Caractéristiques commerciales

EAN	
Unité d'emballage	10 pcs.
Tarif douanier	85369010
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 679 (CL-2009)

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr>. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

### Données techniques

#### Généralités

Nombre d'étages	1
Nombre de connexions	1
Coloris	argenté

#### Dimensions

Longueur	18 mm
Largeur	12,4 mm
Hauteur	26,00 mm

#### Caractéristiques de raccordement

Section de conducteur rigide min.	3 mm <sup>2</sup>
-----------------------------------	-------------------

Section de conducteur rigide max.	8 mm <sup>2</sup>
Section de conducteur souple min.	3 mm <sup>2</sup>
Section de conducteur souple max.	8 mm <sup>2</sup>
Section du conducteur AWG/kcmil min.	12
Section du conducteur AWG/kcmil max.	8
Filetage vis	M4
Mode de raccordement	A ressort

### Approbations



Homologations

GOST

Homologations demandées :

Homologations EX :


### Accessoires

Article	Désignation	Description
<b>Généralités</b>		
0404017	AK 4	BJ d'alimentation, Type de raccordement Raccordement vissé, Courant de charge: 41 A, section : 0,5 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , Largeur: 7 mm, Coloris: argenté
0421032	AKG 4 BK	BJ, Type de raccordement Raccordement vissé, Courant de charge: 41 A, section : 0,5 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , Largeur: 7 mm, Coloris: noir
0421029	AKG 4 GNYE	BJ, Type de raccordement Raccordement vissé, Courant de charge: 41 A, section : 0,5 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , Largeur: 7 mm, Coloris: vert/jaune
<b>Montage</b>		
3025341	AB-SK	Support pour barres collectrices
0404428	AB/SS	Support en matériau isolant, avec vis d'arrêt, utilisable au choix sur barre collectrice 3 x 10 mm ou 6 x 6 mm, coloris : gris

## Schémas

Dessin coté

---



**Adresse**

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France  
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98  
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97  
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact  
Sous réserve de modifications techniques