

SACC-E-M12MS-8CON-M16 PSCUP

Référence: 1436408


<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=1436408>

Connecteur mâle encastrable pour capteurs et actionneurs, connecteur mâle, 8 pôles, M12, détrompage A, montage vissé/sur face avant avec filetage M16, avec cônes de soudage, exécution plastique

Caractéristiques commerciales

EAN	 4 046356 438353
Unité d'emballage	20 pcs.
Tarif douanier	85366990
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 36 (PC-2009)

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr>. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Autres caractéristiques

Courant de référence à 40 °C	2 A
Tension de référence	30 V
Nombre de pôles	8
Résistance de contact	≤ 3 mΩ
Résistance d'isolement	≥ 100 MΩ
Température ambiante (fonctionnement)	-25 °C ... 85 °C (connecteur mâle / femelle)

Caractéristiques générales

Normes / Spécifications	Connecteur M12 CEI 61076-2-101
-------------------------	--------------------------------

Détrompage	A - standard
Catégorie de surtension	II
Degré de pollution	3
Indice de protection	IP67
Matériau de contact	CuZn
Matériau de surface du contact	Au
Matériau de porte-contacts	PA 66
Matériau de la molette	PA 66
Matériau du joint	Viton
Type de montage	Montage sur la face avant M16 x 1,5 avec écrou plat
Mode de raccordement	Cône de soudage
Affichage d'état	Non

Approbations



Homologations


GOST

Homologations demandées :


Homologations EX :

Schémas

Dessin coté




Connecteurs encastrables M12



Découpe du boîtier pour filet de fixation
M16, paroi de montage avec perçage
traversant (alternativement avec surface
de protection anti-torsion)

Dessin schématique



Brochage connecteur femelle M12, 8 pôles, détrompage A, vue
côté femelle

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques