

# US-WMT (18X4) YE

Référence: 0828955


<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=0828955>

Repères pour câble, Carte, jaune, vierge, Repérable avec :  
Thermomark C+, Thermomark C, Type de montage: Enfilage,  
Diamètre du câble: 0,6-22 mm, Surface utile: 18 x 4 mm

## Caractéristiques commerciales

|                      |                                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN                  | <br>4 046356 559829 |
| Unité d'emballage    | 10 pcs.                                                                                               |
| Tarif douanier       | 39204910                                                                                              |
| Poids brut par pièce | kg                                                                                                    |

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr>. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

## Données techniques

### Généralités

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Longueur (b)                          | 18 mm                       |
| Largeur (a)                           | 4,3 mm                      |
| Coloris                               | jaune                       |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94   | V0                          |
| Résistance à l'effacement             | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Température ambiante (fonctionnement) | -30 °C ... 80 °C            |
| Composants                            | exempt de silicone          |
| Matériau                              | PVC                         |
| Nombre d'étiquettes                   | 70                          |
| Nombre d'étiquettes par ligne         | 14                          |

### Approbations

Homologations

Homologations demandées :

Homologations EX :

---

### Accessoires

| Article | Désignation | Description |
|---------|-------------|-------------|
|---------|-------------|-------------|

#### Généralités

|         |                         |                                                                        |
|---------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 5146451 | THERMOMARK CARD-US-MAG1 | Chargeur pour l'imprimante THERMOMARK CARD, pour accueil des cartes US |
|---------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|

**Adresse**

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France  
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98  
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97  
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact  
Sous réserve de modifications techniques