


Fiche technique | Numéro d'article: 769-502/000-016

Module central pour 1 conducteur; avec possibilité de codage; avec contacts de pontage horizontal miniatures; 1 pôle



www.wago.com/769-502/000-016





RoHS 
Compliant

BOMcheck.net

Description du produit :

Conformément à la norme EN 61984, les connecteurs sans capacité de coupure sont appropriés pour l'enfichage et la déconnexion sans charge et sans tension.

Données**Données électriques****Ratings per IEC/EN 60664-1**

Légende Données de référence

(III / 3) ≙ Catégorie de surtension III / degré de pollution 3

Données de raccordement

Technique de connexion	CAGE CLAMP®
Type d'actionnement	Outil de manipulation
Matière plastique conducteur raccordable	Cuivre aluminium
Section nominale :	4 mm ²
Conducteur rigide	0,08 ... 4 mm ² / 28 ... 12 AWG
Conducteur souple	0,08 ... 4 mm ² / 28 ... 12 AWG
Longueur de dénudage	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 inch
Nombre de pôles	1
Nombre total des points de serrage	1
Nombre total des potentiels	1
Type de câblage	câblage frontal

Données géométriques

Largeur	5 mm / 0.197 inch
Hauteur	45,2 mm / 1.78 inch
Profondeur	18,3 mm / 0.72 inch

Données mécaniques

Niveau de marquage	Marquage latéral
--------------------	------------------

Plug connection

Version de contact dans le domaine des connecteurs	Connecteurs femelles
--	----------------------

Type de connexion de connecteur

pour conducteur

Données du matériau

Couleur

grün-gelb

Matière isolante

Polyamide 66 (PA 66)

Dates commerciales

Country of origin

DE

Customs Tariff No.

85366990990

Product Group

18 (X-COM-System)

Produits correspondants

Strain relief plate



N° art.: 769-1602

Boîtier de décharge de traction

www.wago.com/769-1602

N° art.: 769-1603

Boîtier de décharge de traction

www.wago.com/769-1603

N° art.: 769-1604

Boîtier de décharge de traction

www.wago.com/769-1604

N° art.: 769-1605

Boîtier de décharge de traction

www.wago.com/769-1605

N° art.: 769-1606

Boîtier de décharge de traction

www.wago.com/769-1606

N° art.: 769-1607

Boîtier de décharge de traction

www.wago.com/769-1607

N° art.: 769-1608

Boîtier de décharge de traction

www.wago.com/769-1608

N° art.: 769-1609

Boîtier de décharge de traction

www.wago.com/769-1609

N° art.: 769-1610

Boîtier de décharge de traction

www.wago.com/769-1610

N° art.: 769-1611

Boîtier de décharge de traction

www.wago.com/769-1611

N° art.: 769-1612

Boîtier de décharge de traction

www.wago.com/769-1612

N° art.: 769-1613

Boîtier de décharge de traction

www.wago.com/769-1613

N° art.: 769-1614

Boîtier de décharge de traction

www.wago.com/769-1614



N° art.: 769-1615
Boîtier de décharge de traction

www.wago.com/769-1615



N° art.: 769-410
Plaque de décharge de traction

www.wago.com/769-410



N° art.: 769-411
Plaque de décharge de traction

www.wago.com/769-411



N° art.: 769-412
Plaque de décharge de traction

www.wago.com/769-412



N° art.: 769-413
Plaque de décharge de traction

www.wago.com/769-413



N° art.: 769-414
Plaque de décharge de traction

www.wago.com/769-414

check



N° art.: 210-136
Fiche de contrôle; Ø 2 mm; avec câble de longueur 500 mm

www.wago.com/210-136



N° art.: 210-137
Fiche de contrôle; Ø 2,3 mm; avec câble de longueur 500 mm

www.wago.com/210-137

Locking lever



N° art.: 769-428
Cliquets de verrouillage

www.wago.com/769-428



N° art.: 769-429
Cliquets de verrouillage

www.wago.com/769-429

ferrule



N° art.: 216-101
Embout d'extrémité; embout pour 0,5 mm² / AWG 22; sans isolation plastique; étamés par électrolyse

www.wago.com/216-101



N° art.: 216-102
Embout d'extrémité; embout pour 0,75 mm² / AWG 20; sans isolation plastique; étamés par électrolyse

www.wago.com/216-102



N° art.: 216-103
Embout d'extrémité; embout pour 1 mm² / AWG 18; sans isolation plastique; étamés par électrolyse

www.wago.com/216-103



N° art.: 216-104
Embout d'extrémité; embout pour 1,5 mm² / AWG 16; sans isolation plastique; étamés par électrolyse

www.wago.com/216-104



N° art.: 216-201
Embout d'extrémité; embout pour 0,5 mm² / AWG 22; avec isolation plastique; étamés par électrolyse

www.wago.com/216-201



N° art.: 216-202
Embout d'extrémité; embout pour 0,75 mm² / AWG 20; avec isolation plastique; étamés par électrolyse

www.wago.com/216-202



N° art.: 216-203
Embout d'extrémité; embout pour 1 mm² / AWG 18; avec isolation plastique; étamés par électrolyse

www.wago.com/216-203

N° art.: 216-204
Embout d'extrémité; embout pour 1,5 mm² / AWG 16; avec isolation plastique; étamés par électrolyse

www.wago.com/216-204

**N° art.: 216-206**Embout d'extrémité; embout pour 2,5 mm² / AWG 14; avec isolation plastique; étamés par électrolysewww.wago.com/216-206**N° art.: 216-301**Embout d'extrémité; embout pour 0,25 mm² / AWG 24; avec isolation plastique; étamés par électrolysewww.wago.com/216-301**N° art.: 216-302**Embout d'extrémité; embout pour 0,34 mm² / AWG 24; avec isolation plastique; étamés par électrolysewww.wago.com/216-302**Protective Warning Marker****N° art.: 280-415**

Obturbateur de protection avec signalisation de danger; avec signalisation de danger; pour 5 bornes

www.wago.com/280-415**General accessories****N° art.: 769-436**

Recouvrement du contact de pontage; pour connecteurs femelles pour 1 conducteur; pour 5 pôles

www.wago.com/769-436**Marking accessories****N° art.: 2009-145**

Mini-WSB Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable

www.wago.com/2009-145**N° art.: 2009-145/000-002**

Mini-WSB Inline; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable

www.wago.com/2009-145/000-002**N° art.: 2009-145/000-005**

Mini-WSB Inline; vierge; 1700 étiquettes Mini-WSB (5 mm) sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM

www.wago.com/2009-145/000-005**N° art.: 2009-145/000-006**

Mini-WSB Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable

www.wago.com/2009-145/000-006**N° art.: 2009-145/000-007**

Mini-WSB Inline; vierge; 1700 étiquettes Mini-WSB (5 mm) sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM

www.wago.com/2009-145/000-007**N° art.: 2009-145/000-012**

Mini-WSB Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable

www.wago.com/2009-145/000-012**N° art.: 2009-145/000-023**

Mini-WSB Inline; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable

www.wago.com/2009-145/000-023**N° art.: 2009-145/000-024**


Mini-WSB Inline; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable


www.wago.com/2009-145/000-024**N° art.: 210-805**


Étiquettes; pour smartPRINTER


www.wago.com/210-805


 **N° art.: 210-805/000-002**
Étiquettes; pour smartPRINTER www.wago.com/210-805/000-002


 **N° art.: 210-831**
Bandes de marquage; sur rouleau; Largeur 2,3 mm; vierge; autocollant www.wago.com/210-831


 **N° art.: 210-832**
Bandes de marquage; sur rouleau; Largeur 3 mm; vierge; autocollant www.wago.com/210-832


 **N° art.: 248-501**
Système de repérage rapide Mini-WSB; vierge; Largeur d'étiquettes 5 mm; 10 bandes à 10 étiquettes par carte www.wago.com/248-501


 **N° art.: 248-501/000-002**
Carte de repérage mini WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable www.wago.com/248-501/000-002


 **N° art.: 248-501/000-005**
Carte de repérage mini WSB; en carte; vierge; encliquetable www.wago.com/248-501/000-005


 **N° art.: 248-501/000-006**
Carte de repérage mini WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable www.wago.com/248-501/000-006

 **N° art.: 248-501/000-007**
Carte de repérage mini WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable www.wago.com/248-501/000-007


 **N° art.: 248-501/000-012**
Carte de repérage mini WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable www.wago.com/248-501/000-012

 **N° art.: 248-501/000-017**
Carte de repérage mini WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable www.wago.com/248-501/000-017

 **N° art.: 248-501/000-023**
Carte de repérage mini WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable www.wago.com/248-501/000-023

 **N° art.: 248-501/000-024**
Carte de repérage mini WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable www.wago.com/248-501/000-024

Jumper

 **N° art.: 769-402**
Contact de pontage horizontal miniature; isolé; approprié pour connecteurs femelles pour 1 conducteur www.wago.com/769-402

Insulation stop

 **N° art.: 769-470**
Réducteur isolant de sécurité; 0,08 - 0,2 mm² « r » (0,14 mm² « s »); 5 pièces/bande www.wago.com/769-470

 **N° art.: 769-471**
Réducteur isolant de sécurité; 0,25 - 0,5 mm²; 5 pièces/bande www.wago.com/769-471



N° art.: 769-472

Réducteur isolant de sécurité; 0,75 - 1 mm²; 5 pièces/bande

www.wago.com/769-472

Téléchargements

Documentation

Bid Text

769-502/000-016	Oct 18, 2017	DOC 26,1 kB	Téléchargement
-----------------	--------------	----------------	----------------

smartDATA

CAD data

3D Download 769-502/000-016	URL	Téléchargement
-----------------------------	-----	----------------

Famille de produits

X-COM

[En savoir plus sur la famille de produits](#)

[Afficher tous les produits de la famille](#)

Sous réserve de modifications.