

Fiche technique | Numéro d'article: 258-5000

Imprimante transfert thermique; smartPRINTER; pour tout le marquage de l'armoire de commande; 300 dpi

www.wago.com/258-5000



RoHS 
Compliant

BOMcheck.net

Description du produit :

y compris :

- Bloc d'alimentation et câble
- Câble USB
- chacun 1 rouleau de bandes de marquage et étiquettes WMB Inline
- 2 rouleaux
- 1 x support de rouleaux
- 1 ruban encreur
- Logiciel de marquage smartSCRIPT et pilote

Données

Données techniques

Principe d'impression	Transfert thermique
Tête d'impression	couche de verre, suspendue
Résolution d'impression	300 dpi
Résolution d'impression :	300 DPI (12 points/mm)

Vitesse d'impression	max. 127 mm/s (recommandé 50,8 mm/s)
Largeur d'impression	47 mm
Longueur d'impression max.	762 mm
Capteur de lumière transmise/capteur reflex	oui, fixé au centre
Mémoire	8 MB Flash, 16 MB SDRAM
Interfaces	USB, RS-232, ETHERNET 10/100 Mbps
Tension de service	AC 100 à 240 V, 50 à 60 Hz (Réglage automatique)
Certificats de sécurité	CE (CEM)
Panneau de configuration	écran couleur TFT-LCD avec bouton de navigation
Température ambiante (stockage)	-20 ... 50 °C
Ruban encreur	diamètre extérieur rouleau : 40 mm; diamètre central intérieur 0,5" (12,7 mm); Longueur max. 110 m; largeur max. 58 mm
Inclus dans la livraison :	Dérouleur externe, module d'alimentation + câble réseau, câble USB, 2 noyaux en carton vides

Données mécaniques

Largeur	135 mm / 5.315 inch
Hauteur	175 mm / 6.89 inch
Profondeur	245 mm / 9.646 inch
Poids	3840 g

Dates commerciales

Country of origin	TW
GTIN	4050821520993
Customs Tariff No.	84433210000
Product Group	14 (Tools)



Autorisations / certificats
















Approbations UL
















Logo	Approbation	Nom du certificat
	UL UL Multiple Listing UL LLC	E482462


















Produits correspondants




















Marking accessories

	N° art.: 2009-110 Bandes de marquage; sur rouleau; non extensible; vierge; encliquetable	www.wago.com/2009-110
	N° art.: 2009-113 WMB-Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; vierge; encliquetable	www.wago.com/2009-113

	N° art.: 2009-113/000-002 WMB-Inline; sur rouleau; vierge; encliquetable	www.wago.com/2009-113/000-002
	N° art.: 2009-113/000-005 WMB-Inline; sur rouleau; vierge; encliquetable	www.wago.com/2009-113/000-005
	N° art.: 2009-113/000-006 WMB-Inline; sur rouleau; vierge; encliquetable	www.wago.com/2009-113/000-006
	N° art.: 2009-113/000-007 WMB-Inline; sur rouleau; vierge; encliquetable	www.wago.com/2009-113/000-007
	N° art.: 2009-113/000-012 WMB-Inline; sur rouleau; vierge; encliquetable	www.wago.com/2009-113/000-012
	N° art.: 2009-113/000-017 WMB-Inline; sur rouleau; vierge; encliquetable	www.wago.com/2009-113/000-017
	N° art.: 2009-113/000-023 WMB-Inline; sur rouleau; vierge; encliquetable	www.wago.com/2009-113/000-023
	N° art.: 2009-113/000-024 WMB-Inline; sur rouleau; vierge; encliquetable	www.wago.com/2009-113/000-024
	N° art.: 2009-114 WMB-Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; extensible 4 - 4,2 MM; vierge; encliquetable	www.wago.com/2009-114
	N° art.: 2009-114/000-002 WMB-Inline; sur rouleau; extensible 4 - 4,2 MM; vierge; encliquetable	www.wago.com/2009-114/000-002
	N° art.: 2009-114/000-005 WMB-Inline; sur rouleau; extensible 4 - 4,2 MM; vierge; encliquetable	www.wago.com/2009-114/000-005
	N° art.: 2009-114/000-006 WMB-Inline; sur rouleau; extensible 4 - 4,2 MM; vierge; encliquetable	www.wago.com/2009-114/000-006
	N° art.: 2009-114/000-007 WMB-Inline; sur rouleau; extensible 4 - 4,2 MM; vierge; encliquetable	www.wago.com/2009-114/000-007
	N° art.: 2009-114/000-012 WMB-Inline; sur rouleau; extensible 4 - 4,2 MM; vierge; encliquetable	www.wago.com/2009-114/000-012
	N° art.: 2009-114/000-023 WMB-Inline; sur rouleau; extensible 4 - 4,2 MM; vierge; encliquetable	www.wago.com/2009-114/000-023

	N° art.: 2009-114/000-024 WMB-Inline; sur rouleau; extensible 4 - 4,2 MM; vierge; encliquetable	www.wago.com/2009-114/000-024
	N° art.: 2009-115 WMB-Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable	www.wago.com/2009-115
	N° art.: 2009-115/000-002 WMB-Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable	www.wago.com/2009-115/000-002
	N° art.: 2009-115/000-005 WMB Inline; vierge; 1 500 étiquettes WMB, 5 mm, sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM	www.wago.com/2009-115/000-005
	N° art.: 2009-115/000-006 WMB-Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable	www.wago.com/2009-115/000-006
	N° art.: 2009-115/000-007 WMB-Inline; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable	www.wago.com/2009-115/000-007
	N° art.: 2009-115/000-012 WMB-Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable	www.wago.com/2009-115/000-012
	N° art.: 2009-115/000-017 WMB-Inline; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable	www.wago.com/2009-115/000-017
	N° art.: 2009-115/000-023 WMB-Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable	www.wago.com/2009-115/000-023
	N° art.: 2009-115/000-024 WMB-Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable	www.wago.com/2009-115/000-024
	N° art.: 2009-135 WMB-Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable	www.wago.com/2009-135
	N° art.: 2009-145 Mini-WSB Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable	www.wago.com/2009-145
	N° art.: 2009-145/000-002 Mini-WSB Inline; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable	www.wago.com/2009-145/000-002
	N° art.: 2009-145/000-005 Mini-WSB Inline; vierge; 1700 étiquettes Mini-WSB (5 mm) sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM	www.wago.com/2009-145/000-005
	N° art.: 2009-145/000-006 Mini-WSB Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable	www.wago.com/2009-145/000-006

	<p>N° art.: 2009-145/000-007 Mini-WSB Inline; vierge; 1700 étiquettes Mini-WSB (5 mm) sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM</p>	www.wago.com/2009-145/000-007
	<p>N° art.: 2009-145/000-012 Mini-WSB Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable</p>	www.wago.com/2009-145/000-012
	<p>N° art.: 2009-145/000-023 Mini-WSB Inline; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable</p>	www.wago.com/2009-145/000-023
	<p>N° art.: 2009-145/000-024 Mini-WSB Inline; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable</p>	www.wago.com/2009-145/000-024
	<p>N° art.: 2009-515 WMB-Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable</p>	www.wago.com/2009-515
	<p>N° art.: 2009-615 WMB-Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; avec impression; vierge; encliquetable</p>	www.wago.com/2009-615
	<p>N° art.: 210-702 Bandes de marquage; pour smartPRINTER</p>	www.wago.com/210-702
	<p>N° art.: 210-801 Plaques signalétiques</p>	www.wago.com/210-801
	<p>N° art.: 210-802 Plaques signalétiques</p>	www.wago.com/210-802
	<p>N° art.: 210-803 Plaques signalétiques</p>	www.wago.com/210-803
	<p>N° art.: 210-804 Plaques signalétiques</p>	www.wago.com/210-804
	<p>N° art.: 210-805 Étiquettes; pour smartPRINTER</p>	www.wago.com/210-805
	<p>N° art.: 210-805/000-002 Étiquettes; pour smartPRINTER</p>	www.wago.com/210-805/000-002
	<p>N° art.: 210-806 Étiquettes; pour smartPRINTER</p>	www.wago.com/210-806
	<p>N° art.: 210-806/000-002 Étiquettes; pour smartPRINTER</p>	www.wago.com/210-806/000-002
	<p>N° art.: 210-807 Étiquettes; pour smartPRINTER</p>	www.wago.com/210-807
	<p>N° art.: 210-807/000-002 Étiquettes; pour smartPRINTER</p>	www.wago.com/210-807/000-002

	N° art.: 210-808 Étiquettes; pour smartPRINTER	www.wago.com/210-808
	N° art.: 210-810 Étiquettes; pour smartPRINTER	www.wago.com/210-810
	N° art.: 210-811 Étiquettes textile; pour smartPRINTER	www.wago.com/210-811
	N° art.: 210-811/000-002 Étiquettes textile; pour smartPRINTER	www.wago.com/210-811/000-002
	N° art.: 210-812 Plaques signalétiques	www.wago.com/210-812
	N° art.: 210-813 Étiquettes; pour smartPRINTER	www.wago.com/210-813
	N° art.: 210-831 Bandes de marquage; sur rouleau; Largeur 2,3 mm; vierge; autocollant	www.wago.com/210-831
	N° art.: 210-832 Bandes de marquage; sur rouleau; Largeur 3 mm; vierge; autocollant	www.wago.com/210-832
	N° art.: 210-833 Bandes de marquage; sur rouleau; Largeur 6 mm; vierge; autocollant	www.wago.com/210-833
	N° art.: 210-834 Bandes de marquage; sur rouleau; Largeur 5 mm; vierge; autocollant	www.wago.com/210-834
	N° art.: 210-847 Étiquettes de poussoir	www.wago.com/210-847
	N° art.: 210-848 Étiquettes de poussoir	www.wago.com/210-848
	N° art.: 210-850 Étiquettes de poussoir	www.wago.com/210-850
	N° art.: 210-852 Étiquettes de poussoir	www.wago.com/210-852
	N° art.: 210-854 Étiquettes de poussoir	www.wago.com/210-854
	N° art.: 210-855 Étiquettes de poussoir	www.wago.com/210-855
	N° art.: 210-856 Étiquettes de poussoir	www.wago.com/210-856
	N° art.: 210-858 Étiquettes de poussoir	www.wago.com/210-858
	N° art.: 210-860 Étiquettes de poussoir	www.wago.com/210-860
	N° art.: 210-862 Étiquettes de poussoir	www.wago.com/210-862



N° art.: 210-870
Bandes de marquage; pour smartPRINTER

www.wago.com/210-870



N° art.: 210-871
Bandes de marquage; pour smartPRINTER

www.wago.com/210-871



N° art.: 210-872
Bandes de marquage; pour smartPRINTER

www.wago.com/210-872



N° art.: 210-873
Bandes de marquage; pour smartPRINTER

www.wago.com/210-873



N° art.: 210-874
Bandes de marquage; pour smartPRINTER

www.wago.com/210-874



N° art.: 210-875
Bandes de marquage; pour smartPRINTER

www.wago.com/210-875



N° art.: 210-876
Bandes de marquage; pour smartPRINTER

www.wago.com/210-876



N° art.: 210-876/000-002
Bandes de marquage; pour smartPRINTER

www.wago.com/210-876/000-002



N° art.: 210-877
Bandes de marquage; pour smartPRINTER

www.wago.com/210-877



N° art.: 211-500
Gaine thermorétractable; pour smartPRINTER

www.wago.com/211-500



N° art.: 211-500/000-002
Gaine thermorétractable; pour smartPRINTER

www.wago.com/211-500/000-002



N° art.: 211-501
Gaine thermorétractable; pour smartPRINTER

www.wago.com/211-501



N° art.: 211-501/000-002
Gaine thermorétractable; pour smartPRINTER

www.wago.com/211-501/000-002



N° art.: 211-502
Gaine thermorétractable; pour smartPRINTER

www.wago.com/211-502



N° art.: 211-502/000-002
Gaine thermorétractable; pour smartPRINTER

www.wago.com/211-502/000-002





















N° art.: 211-503
Gaine thermorétractable; pour smartPRINTER










www.wago.com/211-503



N° art.: 211-503/000-002
Gaine thermorétractable; pour smartPRINTER

www.wago.com/211-503/000-002

	N° art.: 211-504 Gaine thermorétractable; pour smartPRINTER	www.wago.com/211-504
	N° art.: 211-504/000-002 Gaine thermorétractable; pour smartPRINTER	www.wago.com/211-504/000-002
	N° art.: 211-505 Gaine thermorétractable; pour smartPRINTER	www.wago.com/211-505
	N° art.: 211-505/000-002 Gaine thermorétractable; pour smartPRINTER	www.wago.com/211-505/000-002
	N° art.: 211-506 Gaine thermorétractable; pour smartPRINTER	www.wago.com/211-506
	N° art.: 211-506/000-002 Gaine thermorétractable; pour smartPRINTER	www.wago.com/211-506/000-002
	N° art.: 211-811 Étiquette à enficher; pour smartPRINTER; pour une utilisation en douilles	www.wago.com/211-811
	N° art.: 211-821 Étiquette à enficher; pour smartPRINTER; pour une utilisation en douilles	www.wago.com/211-821
	N° art.: 211-835 Marquage de faisceau de câbles; pour smartPRINTER; pour une utilisation avec serre-câbles	www.wago.com/211-835
	N° art.: 211-836 Marquage de faisceau de câbles; pour smartPRINTER; pour une utilisation avec serre-câbles	www.wago.com/211-836
	N° art.: 211-836/000-002 Marquage de faisceau de câbles; vierge; 117,5 x 15 mm; 2 voies; 800 étiquettes par rouleau	www.wago.com/211-836/000-002
	N° art.: 211-855 Étiquettes auto-protégées; pour smartPRINTER	www.wago.com/211-855
	N° art.: 211-856 Étiquettes auto-protégées; pour smartPRINTER	www.wago.com/211-856
	N° art.: 211-857 Étiquettes auto-protégées; pour smartPRINTER	www.wago.com/211-857
	N° art.: 211-861 Marquage de brins à enfiler; pour smartPRINTER	www.wago.com/211-861
	N° art.: 211-862 Marquage de brins à enfiler; pour smartPRINTER	www.wago.com/211-862
	N° art.: 211-863 Marquage de brins à enfiler; pour smartPRINTER	www.wago.com/211-863
	N° art.: 258-5005 Ruban encre à transfert thermique; pour smartPRINTER; Largeur 48 mm	www.wago.com/258-5005
	N° art.: 258-5006	

	Rouleau; pour smartPRINTER; pour bandes de marquage, marqueurs d'installation et d'appareils, marqueurs de conducteurs et câbles	www.wago.com/258-5006
	N° art.: 258-5007 Rouleau; pour smartPRINTER; pour WMB-Inline WAGO (2009-115, -114, -113); 1 dispositif de ponçage	www.wago.com/258-5007
	N° art.: 258-5008 Rouleau; pour smartPRINTER; pour Mini-WSB-Inline WAGO (2009-145); 1 dispositif de ponçage	www.wago.com/258-5008
	N° art.: 258-5009 Rouleau; pour smartPRINTER; pour WMB-Inline Phoenix (2009-515); 1 dispositif de ponçage	www.wago.com/258-5009
	N° art.: 258-5010 Rouleau; pour smartPRINTER; pour WMB-Inline Weidmüller (2009-615); 1 dispositif de ponçage	www.wago.com/258-5010
	N° art.: 258-5014 Ruban encre à transfert thermique; pour smartPRINTER; Largeur 48 mm; pour étiquettes auto-protégées	www.wago.com/258-5014
	N° art.: 258-5015 Valise de présentation et de transport pour smartPRINTER	www.wago.com/258-5015
	N° art.: 258-5030 Unité de coupe; pour smartPRINTER; pour bandes de marquage, marqueurs d'installation, marqueurs de conducteurs et câbles; grande longévité; Haute précision	www.wago.com/258-5030
	N° art.: 709-178 Bandes de marquage; sur rouleau; Largeur 7,5 mm; non extensible; vierge; encliquetable	www.wago.com/709-178

Téléchargements

Documentation

Additional Information

smartPRINTER Poster, installation guide, quick start	160122.010 Apr 12, 2018	PDF 5,9 MB	Téléchargement
smartPRINTER handling instructions, cutting notice	002.01.2018 Apr 12, 2018	PDF 2,1 MB	Téléchargement
smartPRINTER operating instructions	003.10.2017 Apr 12, 2018	PDF 3,0 MB	Téléchargement
smartPRINTER handling instructions, allocation roller printing material	001.12.2016 Apr 12, 2018	PDF 162,1 kB	Téléchargement
smartPRINTER cutter instructions	004.01.2017 Apr 12, 2018	PDF 429,2 kB	Téléchargement
smartPRINTER FAQ fault description and troubleshooting	002.07.2017 Apr 12, 2018	PDF 84,5 kB	Téléchargement
smartPRINTER handling instructions, accessories	30.01.2017 Apr 12, 2018	PDF 873,4 kB	Téléchargement



smartPRINTER handling instructions, IT infrastructure requirements	002.09.2017 Apr 12, 2018	PDF 39,1 kB	Téléchargement
--	-----------------------------	----------------	----------------

smartPRINTER instructions external unwinder	001.12.2016 Apr 12, 2018	PDF 1,0 MB	Téléchargement
---	-----------------------------	---------------	----------------

Application Notes

Application Note CoDeSys 2.3

Replacement of media feed	Jul 10, 2015	PDF 2,3 MB	Téléchargement
---------------------------	--------------	---------------	----------------

Engineering-Software

Configuration and Commissioning Software

WAGO Printer Settings	2.4.3.3 Apr 12, 2018	ZIP 6,9 MB	Téléchargement
-----------------------	-------------------------	---------------	----------------

WAGO smartPRINTER installation package	1.1.1.0 Apr 12, 2018	ZIP 67,8 MB	Téléchargement
--	-------------------------	----------------	----------------

smartDATA

Desktop Application

WAGO smartLABEL	2.2 Apr 12, 2018	ZIP 31,5 MB	Téléchargement
-----------------	---------------------	----------------	----------------

WAGO smartSCRIPT	3.88.15.1 Apr 12, 2018	ZIP 37,1 MB	Téléchargement
------------------	---------------------------	----------------	----------------

WAGO GoDoctor	1.001 Apr 12, 2018	ZIP 810,4 kB	Téléchargement
---------------	-----------------------	-----------------	----------------

Firmware and driver

WAGO smartPRINTER Firmware Required for use of 2009-615 for WMB Inline Weidmüller	V1.UW7q Apr 12, 2018	ZIP 2,2 MB	Téléchargement
--	-------------------------	---------------	----------------

Device Files

Device Driver

WAGO smartPRINTER Driver	7.4.2 Apr 18, 2018	ZIP 14,3 MB	Téléchargement
--------------------------	-----------------------	----------------	----------------



Sous réserve de modifications.

WAGO Contact SAS
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets
Tremblay-en-France
BP 55065

95947 Roissy CDG Cedex

Téléphone : 01 48 17 25 90 | Fax : 01 48 63 25 20

E-mail : info-fr@wago.com | Web : www.wago.fr

Avez-vous des questions sur nos produits ?

Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.