

# UC1-TMF 5

Référence: 0821425


<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=0821425>

Repères pour blocs de jonction, Planche, blanc, vierge, Repérable avec : BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Type de montage: Encliquetage dans la rainure de repérage plate, Surface utile: 4,45 x 5,2 mm

## Caractéristiques commerciales

|                             |                                                                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN                         | <br>4 046356 298148 |
| Unité d'emballage           | 10 pcs.                                                                                               |
| Tarif douanier              | 39269097                                                                                              |
| Poids brut par pièce        | kg                                                                                                    |
| Donnée de page de catalogue | Page 515 (CL-2009)                                                                                    |

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

## Données techniques

### Généralités

|                                       |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Largeur (a)                           | 5 mm                             |
| Coloris                               | blanc                            |
| Classe d'flammabilité selon UL 94     | V2                               |
| Résistance à l'effacement             | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)      |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 120 °C                |
| Composants                            | exempt de silicone et d'halogène |
| Matériau                              | PA                               |
| Nombre d'étiquettes                   | 96                               |
| Nombre d'étiquettes par ligne         | 12                               |

### Approbations

Homologations

Homologations demandées :

Homologations EX :

---

### Accessoires

| Article | Désignation | Description |
|---------|-------------|-------------|
|---------|-------------|-------------|

#### Généralités

|         |             |                                                                   |
|---------|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| 5146105 | P1 UC-MAG 4 | Chargeur de CMS-P1-PLOTTER, pour UC-TMF..., UC1-TMF..., UC-WMT... |
|---------|-------------|-------------------------------------------------------------------|

**Adresse**

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France  
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98  
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97  
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact  
Sous réserve de modifications techniques