

VS-08-ST-H11-RJ45

Référence: 1652716



<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=1652716>

Isolant mâle RJ45, CAT5e, 8 pôles, blindé, connectique IDC, pour cordon AWG 27 ... 26, avec dispositif antitraction

Ethernet

Caractéristiques commerciales

EAN	 4 017918 952860
Unité d'emballage	5 pcs.
Tarif douanier	85366990
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 192 (PC-2009)

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Caractéristiques mécaniques

Nombre de pôles	8
blindé	oui
Cycles d'enfichage	≥ 750
Mode de raccordement	Connectique IDC
Section raccordable	0,14 mm ² ... 0,18 mm ² (souple)
Section raccordable AWG	27 ... 26 (souple)
Sortie du câble	droite
Température ambiante (fonctionnement)	-25 °C ... 60 °C

Indications concernant les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V2
Matériau de porte-contacts	PC
Matériau de contact	Alliage de cuivre
Matériau de surface du contact	Or sur nickel

Caractéristiques électriques

Nombre de pôles	8
Propriétés de transmission (catégorie)	CAT5 (CEI 11801:2002), CAT5e (TIA 568B:2001)
Courant de référence	0,5 A
Catégorie de surtension	I
Degré de pollution	2

Approbations

Homologations

Homologations demandées :

Homologations EX :

Accessoires

Article	Désignation	Description
Capot		
1652732	VS-08-T-H-RJ45/IP67	Capot RJ45, IP67, pour isolant mâle VS-08-ST-H11-RJ45 et VS-08-ST-H21-RJ45, avec verrouillage Push-Pull adapté au cadre pour embase, pour câbles d'un diamètre de 5,0 à 8,5 mm, coloris : gris
1658671	VS-08-T-H-RJ45/IP67-BK	Capot RJ45, IP67, pour isolant mâle VS-08-ST-H11-RJ45 et VS-08-ST-H21-RJ45, avec verrouillage Push-Pull adapté au cadre pour embase, pour câbles d'un diamètre de 5,0 mm ... 8,5 mm, coloris : noir

Manchon anti-coude


1654756	VS-08-KS-H/GN	Manchon anti-coude RJ45, pour isolant mâle VS-08-ST-H11-RJ45 et VS-08-ST-H21-RJ45, pour câble de diamètre jusqu'à 7 mm, coloris : vert
1654743	VS-08-KS-H/GY	Manchon anti-coude RJ45, pour isolant mâle VS-08-ST-H11-RJ45 et VS-08-ST-H21-RJ45, pour câble de diamètre jusqu'à 7 mm, coloris : gris

Outil

1653265	VS-CT-RJ45-H	Crimptool, pince avec matrice, pour inserts mâles RJ45 VS-08-ST-H...-RJ45 et VS-08-RJ45-10G/C
---------	--------------	---

Schémas

Dessin coté



Isolant pour contacts mâles RJ45

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques