

CARRIER-EMP 22 (27X8)

Référence: 0827445

La figure illustre la version de l'article



<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=0827445>

Porte-repère, noir, vierge, Type de montage: Vis, rivets, Diamètre: 22 mm, Surface utile: 27 x 8 mm

Caractéristiques commerciales

EAN	 4 046356 446532
Unité d'emballage	50 pcs.
Tarif douanier	39081000
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 577 (CL-2009)

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Généralités

Longueur (b)	40 mm
Hauteur	3,2 mm
Largeur (a)	29,5 mm
Coloris	noir
Classe d'flammabilité selon UL 94	V2
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 105 °C
Composants	exempt de silicone et d'halogène
Matériau	PA
Diamètre	22,00 mm

Approbations

Homologations

Homologations demandées :

Homologations EX :

Accessoires

Article	Désignation	Description
Repérage		
0825427	UC-EMP (27X8)	Etiquettes à encliqueter, Planche, blanc, vierge, Repérable avec : BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Type de montage: Encliquetage dans le porte-repère, Surface utile: 27 x 8 mm
0825429	UC-EMP (27X8) SR	Etiquettes à encliqueter, Planche, argent, vierge, Repérable avec : BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Type de montage: Encliquetage dans le porte-repère, Surface utile: 27 x 8 mm
0825428	UC-EMP (27X8) YE	Etiquettes à encliqueter, Planche, jaune, vierge, Repérable avec : BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Type de montage: Encliquetage dans le porte-repère, Surface utile: 27 x 8 mm

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques