

CK2,5-ED-2,50ST AG


Référence: 1663611



<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=1663611>

Contact à sertir tourné 2,5, contact mâle individuel, section de fil 2,5 mm², argenté

Caractéristiques commerciales

| | |
|-----------------------------|---|
| EAN |  4 017918 123420 |
| Unité d'emballage | 100 pcs. |
| Tarif douanier | 74152900 |
| Poids brut par pièce | kg |
| Donnée de page de catalogue | Page 528 (PC-2009) |

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Caractéristiques électriques

| | |
|---------------------------------------|--|
| Remarque | pour porte-contacts HC-M-06, HC-M-HV, HC-M-08, HC-M-20, HC-A, HC-BB, HC-B et HC-HV, la qualité du raccordement sertie est déterminée par DIN EN 60 352-2 |
| Résistance de contact | ≤ 0,003 Ω |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 125 °C |

Caractéristiques mécaniques

| | |
|---|---------------------------------|
| Section raccordable | 2,5 mm ² |
| Section raccordable AWG | 14 |
| Longueur de gaine à dénuder de chaque fil | 7,5 mm (9,5 mm pour HC-M-HV...) |
| Cycles d'enfichage | ≥ 500 |

Caractéristiques générales

| | |
|-----------------------------|---|
| Version | Contact mâle individuel |
| Série | HC-M-06 |
| Mode de raccordement | Raccordement serti |
| Instruction pour le montage | pour porte-contacts HC-M-06, HC-M-HV, HC-M-08, HC-M-20, HC-A, HC-BB, HC-B et HC-HV. La qualité d'un raccordement serti est déterminée par la norme DIN EN 60 352-2. |

Indications concernant les matériaux

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Matériau de contact | Alliage de cuivre |
| Matériau de surface du contact | plaqué argent |

Approbations



Homologations

GOST, UL Recognized

Homologations demandées :


Homologations EX :

Accessoires

| Article | Désignation | Description |
|--------------|-------------------------|---|
| Outil | | |
| 1676734 | CK1,6/2,5-MWZ | Outil de montage, pour contacts à sertir CK 1,6... pour conducteurs de petite section |
| 1662722 | CK2,5-EWZ | Outil de déverrouillage, pour contacts tournés CK- 2,5-... |
| 1687419 | CRIMPFOX-1,6/2,5-ED-4,0 | Pince à sertir pour contacts tournés, CK 1,6 ED... et CK 2,5 ED... |

Schémas

Dessin coté



Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques