

Accessoires
TS 35X7.5/LL 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Le montage des composants actifs et passifs et des modules intelligents s'effectue sur le rail.
En fonction des domaines d'utilisation, les rails sont en acier inoxydable, en acier, en aluminium, en cuivre ou en plastique et se présentent dans les versions les plus diverses.

Informations générales de commande

| | |
|------------|--|
| Référence | 051450000 |
| Type | TS 35X7.5/LL 2M/ST/ZN |
| Version | Rail profilé, DIN EN 60715, Acier, 2000 mm, zingué |
| GTIN (EAN) | 4008190046019 |
| Cdt. | 2 m |

Fiche de données

Accessoires TS 35X7.5/LL 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

| | | | |
|----------|----------|-----------|---------|
| Longueur | 2 000 mm | Largeur | 35 mm |
| Hauteur | 7,5 mm | Poids net | 312,5 g |

Températures

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Température de fonctionnement | Température de stockage |
|-------------------------------|-------------------------|

Autres caractéristiques techniques

| | | | |
|------------------------|----------------|---------|---------------------------|
| Instruction de montage | Montage direct | Version | avec perçage longitudinal |
|------------------------|----------------|---------|---------------------------|

Caractéristiques nominales

| | |
|--------|--------------|
| Normes | DIN EN 60715 |
|--------|--------------|

Caractéristiques des matériaux

| | | | |
|---------|--------|----------|-------|
| Surface | zingué | Matériau | Acier |
| Couleur | gris | | |

Caractéristiques du système

| | |
|---------------------|-------------|
| Famille de produits | Accessoires |
|---------------------|-------------|

Rail profilé

| | | | |
|-------------------------------------|----------------|--|--------------------|
| Diamètre du trou d'implantation (D) | 5,2 mm | Diamètre du trou de perçage | 5,2 mm |
| Entraxe de perçage des trous | 36 mm | Épaisseur | 1 mm |
| Instruction de montage | Montage direct | La tenue aux courts-circuits correspond à un conducteur E-Cu | 16 mm ² |
| Largeur de fente | 5,2 mm | Longueur de fente | 25 mm |
| Matériau | Acier | Normes | DIN EN 60715 |
| Surface | zingué | Trou de perçage, fendu | Oui |
| Écart de fente | 11 mm | | |

Classifications


| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 2.0 | EC001285 | ETIM 3.0 | EC001285 |
| UNSPSC | 30-21-18-01 | eClass 4.1 | 27-14-06-04 |
| eClass 5.1 | 27-14-06-04 | eClass 6.0 | 27-14-11-43 |
| eClass 7.0 | 27-14-11-43 | | |

Agréments

Agréments

**Accessoires
TS 35X7.5/LL 2M/ST/ZN**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Accessoires
Pour rail profilé TS 35



Pour maintenir correctement les blocs de jonction et éviter qu'ils glissent, Weidmüller propose des équerres de blocage. Il existe des versions vissées et non vissées. Il est possible de placer des repères sur les équerres de blocage ainsi que des repères de groupe et il est possible de mettre des fiches de contrôle.

Informations générales de commande

| Référence | Type | Version | GTIN (EAN) | Cdt. |
|----------------------------|----------|---------------------------------|---------------|--------------|
| 1059000000 | WEW 35/1 | Accessoires, Equerre de blocage | 4008190172282 | 50 pièce(s) |
| 0383560000 | EW 35 | Accessoires, Equerre de blocage | 4008190181314 | 50 pièce(s) |
| 1061200000 | WEW 35/2 | Accessoires, Equerre de blocage | 4008190030230 | 100 pièce(s) |

TST

Weidmüller propose aux utilisateurs des blocs de jonction de nombreux accessoires qui apportent une solution à tous les problèmes avec des fonctions standard.


Informations générales de commande

| Référence | Type | Version | GTIN (EAN) | Cdt. |
|----------------------------|----------|--|---------------|-------------|
| 0101700000 | TST 2/M6 | Accessoires, Support de rail profilé, Acier, 84 mm | 4008190069254 | 10 pièce(s) |

Accessoires TS 35X7.5/LL 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Accessoires

Support-rail



60% de tous les blocs de jonction sont connectés transversalement.
 Weidmüller propose de nombreuses solutions.

Informations générales de commande

| Référence | Type | Version | GTIN (EAN) | Cdt. |
|----------------------------|------|---------------------------------------|---------------|-------------|
| 0494920000 | SH 2 | Accessoires, Support-rail, KrG, 40 mm | 4008190007584 | 10 pièce(s) |

Adaptateurs pour rail



Encliqueté, terminé !!

Du circuit imprimé à l'armoire de distribution : les pattes d'encliquetage et de montage constituent le lien entre les connecteurs enfichables et le rail de fixation.
 Adapté aux tailles standard courantes : TS 15 ou TS 35.
 En tant que patte combinée ou variante.
 Cette alternative rapide à la fixation par vis est imbattable au niveau de la facilité de montage et d'entretien.
 La patte de montage pour rail de fixation permet l'utilisation systématique des techniques de raccordement enfichables, du module à l'armoire de distribution, en passant par les boîtiers, et évite les solutions disparates.

Informations générales de commande

| Référence | Type | Version | GTIN (EAN) | Cdt. |
|----------------------------|--------------|--|---------------|-------------|
| 0646260000 | MOFU 35/LO/1 | Accessoires, Pied de montage, Polyamide 66 | 4008190178574 | 20 pièce(s) |

**Accessoires
TS 35X7.5/LL 2M/ST/ZN**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Accessoires
Pour montage sur TS 35


La compatibilité électromagnétique (CEM) dans les machines et les installations électriques exige toujours autant d'attention. Weidmüller répond à ce problème avec les bornes de raccordement de blindage KLBÜ. Ces produits sont disponibles dans différentes versions.

Informations générales de commande

| Référence | Type | Version | GTIN (EAN) | Cdt. |
|----------------------------|----------------------|---|---------------|-------------|
| 1723800000 | BS 35II KLBUE HOLDER | Étriers, Jeu de fixation, Acier, 35 mm | 4008190377038 | 10 pièce(s) |

FM


Weidmüller propose aux utilisateurs des blocs de jonction de nombreux accessoires qui apportent une solution à tous les problèmes avec des fonctions standard.

Informations générales de commande

| Référence | Type | Version | GTIN (EAN) | Cdt. |
|----------------------------|-----------|--|---------------|-------------|
| 0687900000 | FM 4/TS35 | Accessoires, Pied de montage, Acier, nu | 4008190086459 | 40 pièce(s) |

Accessoires pour bornes de raccordement de blindage.


La compatibilité électromagnétique (CEM) dans les machines et les installations électriques exige toujours autant d'attention. Weidmüller répond à ce problème avec les bornes de raccordement de blindage KLBÜ. Ces produits sont disponibles dans différentes versions.

Informations générales de commande

| Référence | Type | Version | GTIN (EAN) | Cdt. |
|----------------------------|-------|---|---------------|-------------|
| 1080200000 | WSH 6 | Série W, Support-rail, Wemid, 147 mm | 4008190965150 | 10 pièce(s) |
| 1080100000 | WSH 5 | Série W, Support-rail, Wemid, 99 mm | 4008190965143 | 10 pièce(s) |

Fiche de données

**Accessoires
TS 35X7.5/LL 2M/ST/ZN**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Accessoires

[1068700000](#) WSH 1

Série W, Support-rail, PA 664008190118389 10 pièce(s)
 GF 30, 110 mm

TSTW



Weidmüller propose aux utilisateurs des blocs de jonction de nombreux accessoires qui apportent une solution à tous les problèmes avec des fonctions standard.

Informations générales de commande

| Référence | Type | Version | GTIN (EAN) | Cdt. |
|----------------------------|-----------|------------------------------|---------------|-------------|
| 0164000000 | TSTW 6/M6 | Accessoires, Support de rail | 4008190095345 | 10 pièce(s) |
| | | profilé, Acier, 72 mm | | |
| 0178100000 | TSTW 5/M5 | Accessoires, Support de rail | 4008190059651 | 10 pièce(s) |
| | | profilé, Acier, 72 mm | | |