

Steckzungen für gedruckte Schaltungen

Masse im Steckbereich
DIN 46342, Teil 1

Languettes plates pour circuits imprimés

Dimensions zone d'emboîtement selon
DIN 46342, partie 1

Mounting tabs for printed circuitry

Dimensions in the tab sector
DIN 46342, part 1

2,8 mm

Werkstoff:

BZ = Bronze
MS = Messing

Matière:

BZ = bronze
MS = laiton

Material:

BZ = bronze
MS = brass

Oberflächenbehandlung:

Code
bl = blank (0)
ag = versilbert (1)
au = vergoldet (2)
sn = verzinkt (8)

Traitements de surface:

Code
bl = brut (0)
ag = argenté (1)
au = doré (2)
sn = étamé (8)

Surface-plating:


Code
bl = clean (0)
ag = silver-plated (1)
au = gold-plated (2)
sn = tin-plated (8)

Bestellbeispiel:
Exemple de commande:
Example of order:

3775L08.28 lose / en vrac / in bulk
(3775L/0.8 BZ sn)

magaziniert / emmagasiné / wired

03775L08.28
(03775L/0.8 BZ sn)



lose
en vrac
in bulk



magaziniert
emmagasiné
wired

Artikel-Nr. Numéro d'article Part-No.	3775L08.2() BZ	03775L08.2() BZ	1005H.2() BZ	3780A05.6() MS	03780A05.6() MS	3780A08.2() BZ 3780A08.6() MS	03780A08.2() BZ 03780A08.6() MS
Print Bohrung Trou Hole	Ø 1.3 T 3.2 L 7 L1 12.3 B1 3.8 B2 2.8 D 1.3 B 1.4 S 0.8	Ø 1.3 T 3.2 L 7 L1 12.3 B1 3.8 B2 2.8 D 1.3 B 1.4 S 0.8	Ø 1.3 siehe Seite voir page see page	Ø 1.3 T 3.8 L 6.7 L1 10.5 B1 2.8 B2 2.8 D 1.4 B 1.3 S 0.5	Ø 1.3 T 3.8 L 6.7 L1 10.5 B1 2.8 B2 2.8 D 1.4 B 1.3 S 0.5	Ø 1.3 T 3.8 L 6.7 L1 10.5 B1 2.8 B2 2.8 D 1.4 B 1.3 S 0.8	Ø 1.3 T 3.8 L 6.7 L1 10.5 B1 2.8 B2 2.8 D 1.4 B 1.3 S 0.8
Stand.-Packg.	2000	5000		2000	4800	2000	5000
Werkzeuge Outils / Tools	1035/18	104808		1035/13	104105	1035/16	104108

Artikel-Nr. Numéro d'article Part-No.	378010.6() MS	0378010.6() MS	3775D05.6() MS	1017H.2() BZ	3773B05.6() MS	03773B05.6() MS
Print Bohrung Trou Hole	Ø 1.3 T 3.8 L 6.7 L1 10.5 B1 2.8 B2 2.8 D 1.4 B 1 S 1	Ø 1.3 T 3.8 L 6.7 L1 10.5 B1 2.8 B2 2.8 D 1.4 B 1 S 1	Ø 1.3 T 4.1 L 8 L1 16.2 B1 3.8 B2 2.8 D 1.2 B 1.3 S 0.5	Ø 1.3 siehe Seite voir page see page	Ø 1.3 T 7 L 7 L1 16.1 B1 3.8 B2 2.8 D 1.2x3 B 1.4 S 0.5	Ø 1.3 T 7 L 7 L1 16.1 B1 3.8 B2 2.8 D 1.2x3 B 1.4 S 0.5
Stand.-Packg.	2000	1600	2000		2000	4800
Werkzeuge Outils / Tools	1035/18	104110	1035/17		1035/17	104805