

**Accessoires**  
**TS 35X15/2.3 2M/ST/ZN****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

Le montage des composants actifs et passifs et des modules intelligents s'effectue sur le rail.  
En fonction des domaines d'utilisation, les rails sont en acier inoxydable, en acier, en aluminium, en cuivre ou en plastique et se présentent dans les versions les plus diverses.

**Informations générales de commande**

Référence	<a href="#">0498000000</a>
Type	TS 35X15/2.3 2M/ST/ZN
Version	Rail profilé, DIN EN 607 15, Acier, 2000 mm, zingué
GTIN (EAN)	4008190042493
Cdt.	2 m

## Fiche de données

### Accessoires TS 35X15/2.3 2M/ST/ZN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

Longueur	2 000 mm	Largeur	35 mm
Hauteur	15 mm	Poids net	910 g

### Températures

Température de fonctionnement	Température de stockage
-------------------------------	-------------------------

### Autres caractéristiques techniques

Instruction de montage	Montage direct	Version	sans perçage longitudinal
------------------------	----------------	---------	---------------------------

### Caractéristiques nominales

Normes	DIN EN 60715
--------	--------------

### Dimensions

Décalage TS 35	10 mm
----------------	-------

### Caractéristiques des matériaux

Surface	zingué	Matériau	Acier
Couleur	gris		

### Caractéristiques du système

Famille de produits	Accessoires	Rail profilé	TS 35
---------------------	-------------	--------------	-------

### Rail profilé

Epaisseur	2,3 mm	Instruction de montage	Montage direct
La tenue aux courts-circuits correspond à un conducteur E-Cu	50 mm <sup>2</sup>	Matériau	Acier
Normes	DIN EN 60715	Surface	zingué

### Classifications

ETIM 2.0	EC001285	ETIM 3.0	EC001285
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 4.1	27-14-06-04
eClass 5.1	27-14-06-04	eClass 6.0	27-14-11-43
eClass 7.0	27-14-11-43		

### Agréments


Agréments

## Accessoires TS 35X15/2.3 2M/ST/ZN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Accessoires

### Pour rail profilé TS 35




Pour maintenir correctement les blocs de jonction et éviter qu'ils glissent, Weidmüller propose des équerres de blocage. Il existe des versions vissées et non vissées. Il est possible de placer des repères sur les équerres de blocage ainsi que des repères de groupe et il est possible de mettre des fiches de contrôle.

### Informations générales de commande

Référence	Type	Version	GTIN (EAN)	Cdt.
<a href="#">1059000000</a>	WEW 35/1	Accessoires, Equerre de blocage	4008190172282	50 pièce(s)
<a href="#">0383560000</a>	EW 35	Accessoires, Equerre de blocage	4008190181314	50 pièce(s)
<a href="#">1061200000</a>	WEW 35/2	Accessoires, Equerre de blocage	4008190030230	100 pièce(s)

### TST

Weidmüller propose aux utilisateurs des blocs de jonction de nombreux accessoires qui apportent une solution à tous les problèmes avec des fonctions standard.



### Informations générales de commande

Référence	Type	Version	GTIN (EAN)	Cdt.
<a href="#">1286600000</a>	TST 2/M5	Accessoires, Support de rail profilé, Acier, 84 mm	4008190144777	10 pièce(s)
<a href="#">0101700000</a>	TST 2/M6	Accessoires, Support de rail profilé, Acier, 84 mm	4008190069254	10 pièce(s)

**Accessoires  
TS 35X15/2.3 2M/ST/ZN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Accessoires**
**Support-rail**


60% de tous les blocs de jonction sont connectés transversalement.  
 Weidmüller propose de nombreuses solutions.

**Informations générales de commande**

Référence	Type	Version	GTIN (EAN)	Cdt.
<a href="#">0494920000</a>	SH 2	Accessoires, Support-rail, KrG, 40 mm	4008190007584	10 pièce(s)

**FM**


Weidmüller propose aux utilisateurs des blocs de jonction de nombreux accessoires qui apportent une solution à tous les problèmes avec des fonctions standard.

**Informations générales de commande**

Référence	Type	Version	GTIN (EAN)	Cdt.
<a href="#">0687900000</a>	FM 4/TS35	Accessoires, Pied de montage, Acier, nu	4008190086459	40 pièce(s)

**Accessoires pour bornes de raccordement de blindage.**


La compatibilité électromagnétique (CEM) dans les machines et les installations électriques exige toujours autant d'attention. Weidmüller répond à ce problème avec les bornes de raccordement de blindage KLBÜ. Ces produits sont disponibles dans différentes versions.

**Informations générales de commande**

Référence	Type	Version	GTIN (EAN)	Cdt.
<a href="#">1080200000</a>	WSH 6	Série W, Support-rail, Wemid, 147 mm	4008190965150	10 pièce(s)
<a href="#">1080100000</a>	WSH 5	Série W, Support-rail, Wemid, 99 mm	4008190965143	10 pièce(s)

## Fiche de données

### Accessoires TS 35X15/2.3 2M/ST/ZN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Accessoires

[1068700000](#) WSH 1

Série W, Support-rail, PA 664008190118389 10 pièce(s)  
 GF 30, 110 mm

### TSTW



Weidmüller propose aux utilisateurs des blocs de jonction de nombreux accessoires qui apportent une solution à tous les problèmes avec des fonctions standard.

### Informations générales de commande

Référence	Type	Version	GTIN (EAN)	Cdt.
<a href="#">1779100000</a>	TSTW 5/M5 ZN	Accessoires, Support de rail	4032248169894	10 pièce(s)
		profilé, Acier, 72 mm		
<a href="#">1610110000</a>	TSTW D 4.3	Accessoires, Support de rail	4008190185305	10 pièce(s)
		profilé, Acier, 97 mm		
<a href="#">0164000000</a>	TSTW 6/M6	Accessoires, Support de rail	4008190095345	10 pièce(s)
		profilé, Acier, 72 mm		
<a href="#">0178100000</a>	TSTW 5/M5	Accessoires, Support de rail	4008190059651	10 pièce(s)
		profilé, Acier, 72 mm		